

PHILIPS

Žárovka 40;18;9 W
B35 E14

LED


2700/2500/2200 K

470;180;90 lm

15 000 h



8718699772154



Jeden světelný zdroj. Váš vypínač. Tři nastavení světla.

Měňte atmosféru v místnosti podle toho, co právě děláte. U stropních LED svítidel Philips SceneSwitch můžete snadno přepínat mezi jasným a přirozeným světlem a přívětivou teplou zář. Stačí vám stávající vypínač.

Světlo, nikoli pouhé osvětlení

- Tři světelná nastavení
- Není třeba stmívač ani další instalace

Vysoce kvalitní LED svítidlo, které vydrží celá desetiletí

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

Přednosti

Tři nastavení světla (SSDL)

Náhradní žárovku, která nabízí vše v jednom, lze pomocí stávajícího vypínače přepínat mezi třemi úrovněmi jasů denního světla.

System Plug and Play



Nevyžaduje žádnou další instalaci ani stmívač. Tato žárovka není vhodná k použití v kombinaci se stmívači. Používáte-li stmívač, nastavte jeho jas na 100 %.

Navrženo pro pohodlí vašich očí



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit LED světly, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Navodíte si tak u sebe doma dokonalou atmosféru.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná svíčka
- Patice: E14
- Stmívatelné: Ne
- Povrchová úprava žárovky: Čiré
- Materiál světelného zdroje: Sklo

Rozměry zářivky

- Výška: 10,6 cm
- Šířka: 3,55 cm

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Nominální životnost: 15 000 h

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700/2500/2200 K
- Jmenovitý světelný tok: 470, 180, 90 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0.5 s
- Kód barvy: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.): 2700, 2500, 2200 K
- Hodnota stroboskopického efektu (SVM): 0,4
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 94,00 lm/W

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort
- Zvláštní funkce: SceneSwitch

Další charakteristiky

- Účinnost: 94 lm/W
- Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano

Informace o balení

- EAN: 8718699772154
- EOC: 871869977215400
- Název produktu: LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

Spotřeba

- Účinník (zlomek): 0.5

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.5
- Napětí: AC 220–240 V
- Příkon: 5, 2,5, 1 W
- Ekvivalentní příkon: 40;18;9 W
- Spotřeba energie: 1, 2,5, 5 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): F

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 10,6 cm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá životnost: 15 000 h

Technické údaje

- Frekvence: 50–60 Hz
- Registrační číslo EPREL: 739281
- Referenční měření toku: Sphere
- Hodnota blikání (PstLM): 0,9
- Frekvence sítě: 50 to 60 Hz
- Stmívatelné: Ne
- Patice krytky: E14

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718699772154
- Čistá hmotnost: 0,01 kg
- Hrubá hmotnost: 0,03 kg
- Výška: 14,6 cm
- Délka: 4,6 cm
- Šířka: 6,3 cm



Datum vydání: 2025-03-11
Verze: 0.367

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com