

# PHILIPS

Čirá žárovka s tradičním  
vzhledem 60 W, A60 E27

LED

2700 K

806 lm

15 000 h



8718699777579



## Teplé bílé světlo a světelná kvalita bez kompromisů

Tradiční tvary, které dobře znáte a líbí se vám. Díky nejnovější technologii LED používají zhruba o 85 % méně energie než tradiční žárovky a vydrží desetkrát déle.

### **Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky**

- Stejný tvar a velikost jako standardní žárovka

### **Vytvořte to správné osvětlení pro váš domov**

- Ideální pro celkové osvětlení místností

### **Vysoce kvalitní LED svítidlo, které vydrží celá desetiletí**

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

# Přednosti

## Nahrazuje standardní žárovky



Krásný tvar a důvěrně známé rozměry této LED žárovky představují moderní úsporné osvětlovací řešení a dokonalou i trvale udržitelnou náhradu tradiční obyčejné žárovky.

## Ideální pro celkové osvětlení



Moderní osvětlení pomocí standardních LED žárovek Philips pro osvětlení všeho kolem – dokonalá volba pro celkové osvětlení.

## Navrženo pro pohodlí vašich očí



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit LED světly, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Navodíte si tak u sebe doma dokonalou atmosféru.

# Specifikace

### Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27
- Stmívatelné: Ne
- Povrchová úprava žárovky: Číré
- Materiál světelného zdroje: Sklo

### Rozměry zářivky

- Výška: 10,6 cm
- Šířka: 6 cm

### Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Nominální životnost: 15 000 h

### Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

### Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 806 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 827 | CCT of 2700K

### Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

### Další charakteristiky

- Účinnost: 115 lm/W

### Informace o balení

- EAN: 8718699777579
- EOC: 871869977757900
- Název produktu: LED classic 60W A60 E27 WW CL ND RFSRT4

### Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.51
- Napětí: 220-240 V
- Příkon: 7 W
- Ekvivalentní příkon: 60 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): E

#### Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 10,6 cm

#### Technické údaje

- Frekvence: 50-60 Hz
- Registrační číslo EPREL: 1825154

#### Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718699777579
- Čistá hmotnost: 0,06 kg
- Hrubá hmotnost: 0,1 kg
- Výška: 14,6 cm
- Délka: 6,5 cm
- Šířka: 6,3 cm



Datum vydání: 2025-03-19  
Verze: 0.359

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)