

PHILIPS

Svíčka 40 W B35 2×
E14

LED

2700 K

470 lm

15 000 h



8719514310056



Špičková žárovka LED pro domácnost

Matné svíčkové žárovky Philips LED vytváří efekt jemného rozptýleného světla a mají výjimečně dlouhou životnost. Čisté a elegantní provedení z nich činí dokonalou alternativu k svítidlům pro lustry s malou patičí E14.

Zvolte udržitelné řešení

- Dlouhá životnost žárovek – až 15 let

Vytvořte to správné osvětlení pro váš domov

- Dokonalé pro dekorativní svítidla
- Jednoduché LED na každodenní užití

Přednosti

Průměrná životnost 15 000 hodin



Díky životnosti až 15 000 hodin nemusíte měnit žárovky tak často

a můžete si užívat perfektní řešení osvětlení až více než 15 let.

Dokonalé pro dekorativní svítidla



Moderní osvětlení LED svíček Philips pro použití v dekorativních svítidlech, jako jsou lustry, stropní ventilátory, osvětlovací lišty a sloupová svítidla.

Jednoduché LED na každodenní užití

Univerzální LED Philips představuje skvělou žárovku pro běžné potřeby osvětlení. LED Philips poskytuje krásné světlo a spolehlivý výkon dle vašich představ, navíc za přijatelnou cenu.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná svíčka
- Patice: E14
- Stmívatelné: Ne

Rozměry zářivky

- Výška: 10,6 cm
- Šířka: 3,5 cm

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000 h

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 470 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla:
Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 827 | CCT of 2700K

Různé

- EyeComfort: Ano

Další charakteristiky

- Účinnost: 94 lm/W

Informace o balení

- EAN: 8719514310056
- EOC: 871951431005600
- Název produktu: LED 40W B35 E14
WW FR ND 2SRT6

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.51
- Napětí: 220-240 V
- Příkon: 5 W
- Ekvivalentní příkon: 40 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): F

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 10,6 cm

Technické údaje

- Frekvence: 50-60 Hz
- Registrační číslo EPREL: 453225
- Referenční měření toku: Sphere

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514310056
- Čistá hmotnost: 0,04 kg
- Hrubá hmotnost: 0,12 kg
- Výška: 14,6 cm
- Délka: 4,6 cm
- Šířka: 8,5 cm



Datum vydání: 2025-03-11
Verze: 0.425

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesou odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com