

# PHILIPS

Žárovka jantarová typu svíce s tradičním vzhledem 15 W, B35 E14


LED

1800 K


136 lm

15 000 h

Stmívání



8719514315976



## Špičková žárovka LED pro domácnost

Tato žárovka Philips LED poskytuje krásné, mimořádně hřejivé světlo, výjimečně dlouhou životnost a okamžité výrazné energetické úspory. Díky teplotě chromatičnosti imitující plamen je dokonalou volbou pro příjemnou atmosféru.

### Stmívatelné a hřejivě teplé bílé světlo

- Navozuje ve vašem pokoji útulnou a hřejivou atmosféru pomocí odstínů extra teplého bílého světla, které se dá stmívat, abyste si vytvořili intimní atmosféru.

### Nepřehlédnutelný design, zajímavý vzhled v zapnutém i vypnutém stavu

- Vypadá dobře zapnutá i vypnutá

# Přednosti

## Stmívatelné a hřejivě teplé bílé světlo



Dokreslete si atmosféru v domácnosti extra teplým bílým světlem, které si můžete pomoci aplikací nebo hlasového povelu nastavit na požadovanou úroveň jasů.

## Vypadá dobře zapnutá i vypnutá



„Tato nádherná lampa s viditelným vláknem dodá každé místnosti styl a dotek nostalgie. Vypadá dobře zapnutá i vypnutá.“

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná svíčka
- Patice: E14
- Stmívatelné: Ano
- Materiál žárovky: Sklo

## Rozměry zářivky

- Výška: 9,5 cm
- Šířka: 3,6 cm

## Design a provedení

- Materiál: Sklo

## Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Nominální životnost: 15 000 h

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 1800 K
- Jmenovitý světelný tok: 136 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 818 | CCT of 1800K

## Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort
- Zvláštní funkce: Stmívatelné, Dekorativní

## Další charakteristiky

- Účinnost: 54 lm/W

## Informace o balení

- EAN: 8719514315976
- EOC: 871951431597600
- Název produktu: LED classic 15W B35 E14 GOLD SP D RFSRT4

## Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.7
- Napětí: 220-240 V
- Příkon: 2,5 W
- Ekvivalentní příkon: 15 W

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 9,5 cm

### Technické údaje

- Frekvence: 50-60 Hz

### Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514315976
- Čistá hmotnost: 0,01 kg
- Hrubá hmotnost: 0,03 kg
- Výška: 14,6 cm
- Délka: 4,6 cm
- Šířka: 6,3 cm
- Číslo materiálu (12NC):  
929002983201



Datum vydání: 2024-07-25  
Verze: 0.371

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesे odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)