

PHILIPS

Čirá žárovka typu svíce
s tradičním vzhledem
40 W, P45 E27

LED

2200–2700 K


470 lm

15 000 h

Stmívání



8719514324411



Užijte si stmívatelné, teplé bílé LED světlo

Číré žárovky Philips LED poskytují krásný jiskřivý efekt a výjimečně dlouhou životnost. Tyto žárovky vypadají pěkně rozsvícené i zhasnuté a jsou ideální pro lustr s velkou patičkou E27.

Zvolte udržitelné řešení

- Ušetří až 90 % energie

Vytvořte to správné osvětlení pro váš domov

- Dokonalé pro dekorativní svítidla

Přednosti

Ušetří až 90 % energie



Světla LED vám ušetří energie, aniž byste obětovali kvalitu světla.

Výměnou stávajících halogenových žárovek nebo zářivek okamžitě ušetříte přes 90 % elektrické energie

Dokonalé pro dekorativní svítidla



Moderní osvětlení LED žárovek Philips typu lustr pro použití v dekorativních svítidlech, jako jsou lustry, stropní ventilátory, osvětlovací lišty a sloupová svítidla.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelný lustrový zdroj
- Patice: E27
- Stmívatelné: Pouze s určitými stmívači
- Povrchová úprava žárovky: Čiré
- Materiál světelného zdroje: Sklo

Rozměry zářivky

- Výška: 7,8 cm
- Šířka: 4,5 cm

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Nominální životnost: 15 000 h

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 90
- Teplota chromatičnosti: 2200–2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 470 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 922–927 | CCT of 2200K–2700K

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort
- Zvláštní funkce: Stmívatelné, WarmGlow

Další charakteristiky

- Účinnost: 138 lm/W

Informace o balení

- EAN: 8719514324411
- EOC: 871951432441100
- Název produktu: LED classic 40W P45 E27 CL WGD90 SRT4

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.6
- Napětí: 220–240 V
- Příkon: 3,4 W
- Ekvivalentní příkon: 40 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): D

8719514324411

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 7,8 cm

Technické údaje

- Frekvence: 50-60 Hz
- Registrační číslo EPREL: 1109145

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514324411
- Čistá hmotnost: 0,02 kg
- Hrubá hmotnost: 0,04 kg
- Výška: 12,7 cm
- Délka: 5,3 cm
- Šířka: 6,3 cm



Datum vydání: 2025-03-18
Verze: 0.433

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com