

# PHILIPS


Filamentová žárovka ve tvaru svíčky 12 W, S26 E14

LED

2700 K

110 lm

15 000 h



8719514441415



## Žárovka, která nemá období

Žárovky Philips LED se vyznačují příjemným teplým bílým světlem, výjimečně dlouhou životností a značnými energetickými úsporami, které okamžitě pocítíte. Čisté a elegantní provedení z nich činí dokonalou alternativu k tradičním čirým žárovkám.

### Vysoce kvalitní světlo

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

### Vytvořte to správné osvětlení pro váš domov

- Jednoduché LED na každodenní užití

# Přednosti

## Jemné světlo LED, příjemné pro oči



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit světly LED, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak ve svém domově dokonalé prostředí.

## Jednoduché LED na každodenní užití

Univerzální LED Philips představuje skvělou žárovku pro běžné potřeby osvětlení. LED Philips poskytuje krásné světlo a spolehlivý výkon dle vašich představ, navíc za přijatelnou cenu.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: S26
- Patice: E14
- Typ skla: Čiré
- Stmívatelné: Ne
- Povrchová úprava žárovky: Čiré
- Materiál žárovky: Sklo

## Rozměry zářivky

- Výška: 6,1 cm
- Šířka: 2,6 cm

## Design a provedení

- Materiál: Sklo

## Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Nominální životnost: 15 000 h

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 270 stupňů
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 110 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 827 | CCT of 2700K

## Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

## Další charakteristiky

- Účinnost: 110 lm/W

## Informace o balení

- EAN: 8719514441415
- EOC: 871951444141500
- Název produktu: LED classic 12W T25S E14 CL ND SRT6

## Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.4
- Napětí: 230 V
- Příkon: 1 W
- Ekvivalentní příkon: 12 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): E

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 6,1 cm

## Technické údaje

- Frekvence: 50 Hz
- Registrační číslo databáze EPREL: 1031263

8719514441415

#### Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514441415
- Čistá hmotnost: 0,01 kg
- Hrubá hmotnost: 0,02 kg
- Výška: 14,7 cm
- Délka: 3 cm
- Šířka: 7,5 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929003501101



Datum vydání: 2024-08-11  
Verze: 0.289

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenes odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)