

# PHILIPS

Matná žárovka s tradičním  
vzhledem 60 W, A60 3×  
E27

LED

2700 K

806 lm

15 000 h



8719514452381



## Jasně LED osvětlení

Žárovky Philips LED poskytují vysoce kvalitní osvětlení, výjimečně dlouhou životnost a okamžité výrazné energetické úspory.

### Vysoce kvalitní světlo

- Zjistěte více o světle

### Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Stejný tvar a velikost jako standardní žárovka

### Zvolte udržitelné řešení

- Ušetří až 90 % energie

# Přednosti

## Zjistěte více o světle



Teplota barev: Světlo se může lišit svou barevnou teplotou, která je udávána v jednotkách Kelvin (K). Žárovky s nízkou hodnotou barevné teploty produkují hřejivé, klidnější světlo, zatímco žárovky s vyšší barevnou teplotou produkují chladné, více energizující světlo. CRI: Index podání barev (CRI) popisuje vliv světelného

zdroje na vzhled světla. Přirozené sluneční světlo má CRI 100. Hodnota CRI žárovek Philips LED je vždy vyšší než 80. Díky tomu se barvy zobrazují věrným a přirozeným způsobem.

## Nahrazuje standardní žárovky



Krásný tvar a důvěrně známé rozměry této LED žárovky představují moderní úsporné osvětlovací řešení a dokonalou i trvale udržitelnou náhradu tradiční obyčejné žárovky.

## Ušetří až 90 % energie



Světla LED vám ušetří energie, aniž byste obětovali kvalitu světla. Výměnou stávajících halogenových žárovek nebo zářivek okamžitě ušetříte přes 90 % elektrické energie

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27
- Stmívatelné: Ne
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Materiál světelného zdroje: Sklo

## Rozměry zářivky

- Výška: 10,6 cm
- Šířka: 6 cm

## Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Nominální životnost: 15 000 h

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 806 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 827 | CCT of 2700K

## Různé

- EyeComfort: Ne

## Další charakteristiky

- Účinnost: 115 lm/W

## Informace o balení

- EAN: 8719514452381
- EOC: 871951445238100
- Název produktu: LEDClassic 60W A60 E27 WW FRND 3CT/4 EC

#### Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.51
- Napětí: 220-240 V
- Příkon: 7 W
- Ekvivalentní příkon: 60 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): E

#### Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 10,6 cm

#### Technické údaje

- Frekvence: 50-60 Hz
- Registrační číslo EPREL: 1825136

#### Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514452381
- Čistá hmotnost: 0,11 kg
- Hrubá hmotnost: 0,16 kg
- Výška: 12 cm
- Délka: 7,6 cm
- Šířka: 21,7 cm



Datum vydání: 2025-03-11  
Verze: 0.386

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesou odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)