

# PHILIPS

## Světlomet

ProjectLine

10 W

Teplé bílé světlo 3000 K



8719514954397



## Profesionální kvalita pro váš projekt

Vodotěsné LED světlometry pro venkovní použití ProjectLine pomáhají šetřit energii a kovový materiál a ochrana proti povětrnostním vlivům jim zajišťuje robustnost. Jsou ideální pro osvětlování ploch před nebo za veřejnými i jinými budovami, například parkovišť, příjezdových cest, zahrad nebo pracovních míst.

### Trvalá volba

- Začněte šetřit energií už od prvního otočení vypínačem

### Zvolte vysoce kvalitní světlo

- Informacím na balení Philips můžete věřit

### Odolnost

- Dlouhá životnost – až 35 000 hodin

# Přednosti

## Energeticky úsporné

Veškerá úsporná svítidla Philips šetří energii už od chvíle, kdy otočíte vypínačem. Během své životnosti spotřebovávají méně kW a tím snižují účty za elektřinu. Míra úspornosti se liší podle typu světelného zdroje a podle použité technologie.

## Spolehlivá kvalita

Společnost Philips u svých svítidel dodržuje to, co slibuje. Informacím na balení Philips o světelném toku, životnosti a ekvivalentním příkonu v porovnání s klasickými žárovkami můžete věřit.

## Dlouhá životnost – až 35 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 35 000 hodin.

# Specifikace

## Design a provedení

- Barva těla: Černá
- Materiál těla: Hliník litý pod tlakem
- Povrchová úprava optického krytu / čočky: Čirý
- Materiál optického krytu / čočky: Tvrzené sklo
- Tvar optického krytu / čočky: Rovný
- Typ optického krytu: Sklo

## Odolnost

- Rozsah okolní teploty: -40 až +50 °C

## Ochrana životního prostředí

- Hodnocení udržitelnosti: -

## Záruka

- Záruční lhůta: 2 roky

## Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Tolerance světelného toku: +/-10%
- Kód barvy: 830 teplá bílá
- Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.): 3000
- Počáteční tolerance indexu barevného podání: 0
- Počáteční chromatičnost: (0.440, 0.403) SDCM <6
- Kód řady svítidel: LED
- Typ systému světelného zdroje: LED
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Divergence světelného paprsku svítidla: 110°
- Světelný tok: 900 lm
- Materiál optiky: Sklo
- Typ optiky, exteriéry: Symetrická
- Materiál reflektoru: Polykarbonát
- Výkon při okolní teplotě Tq: 25 °C
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 90 lm/W
- Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu: 0

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Hotel a restaurace, Zahrada a dvůr
- Zvláštní funkce: ProjectLine, Odolné proti vodě

**Další charakteristiky**

- Značka CE: Ano
- Značka ENEC: -
- Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano
- Fotobiologické riziko: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Specifikace fotobiologického rizika: 0,2 m

**Spotřeba**

- Vstupní napětí: 220 až 240
- Náběhový proud: 0,31
- Doba náběhového proudu: 0,056
- Účinník (zlomek): 0.9

**Spotřeba elektrické energie**

- Spotřeba energie: 10 W
- Tolerance spotřeby energie: +/-10%

**Rozměry a hmotnost výrobku**

- Celková výška: 28
- Celková délka: 107
- Celková šířka: 102

**Technické údaje**

- Kabel: Kabel 0,3 m bez konektoru
- Připojení: Volné přívody / kabely
- Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 35 000 h: 5 %
- Předřadník / napájecí jednotka / transformátor: -
- Včetně předřadníku: Ano
- Účinná vystavená plocha: 0,003
- Fixační materiál: Ocel
- Značka hořlavosti: Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
- Kód ochrany proti vniknutí: IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě
- Frekvence sítě: 50 or 60
- Kód ochrany proti mechanickým nárazům: IK06 | 1 J
- Montážní přípravek: Nastavitelný montážní třmen
- Počet předřadníkových jednotek: 1 jednotka
- Počet produktů pro MCB (16A typ B): 211
- Třída ochrany IEC: Bezpečnostní třída I
- Přepětová ochrana (společná/ rozdílová): EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV)
- Stmívatelné: Ne

**Rozměry a hmotnost balení**

- EAN/UPC – výrobek: 8719514954397
- Čistá hmotnost: 0,19 kg
- Hrubá hmotnost: 0,21 kg
- Výška: 4 cm
- Délka: 11,5 cm
- Šířka: 11,5 cm



Datum vydání: 2025-03-11  
Verze: 0.225

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)