

# PHILIPS

## Podhledová svítidla

### Funkční

Podhledové zápusné svítidlo  
Meson s prokládanou optikou

Snížené oslnění

Zvýšený komfort

Bílá



8720169174047



## Příjemné LED osvětlení, které neunavuje oči

Osvětlete svůj prostor LED podhledovým zápusným svítidlem Philips s technologií EyeComfort, příjemným svitem šetrným pro oči.

### Jednoduše zážitek

- Ideální pro místnosti s nízkým stropem, umožňuje realizovat nepřekážející a subtilní upevnění.

### Odolnost

- Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

### Vysoce kvalitní LED svítidlo, které vydrží celá desetiletí

- Menší oslnění, větší pohodlí

# Přednosti

## Vhodné pro místnosti s nízkým stropemŠtíhlý design

### Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 15 000 hodin.

## Řada EyeComfort s technologií Interlaced Optics

Technologie Interlaced Optics vylepšuje celkový světelný zážitek ve vašem běžném životě. Technologie mikročoček potišťených 3D vzorem, který pomáhá rozptylovat světlo a tím

vytváří rovnoměrné rozložení světla, které významně snižuje oslnění. Osvětlení není jen měkké a rovnoměrné, ale také příjemné pro oči. Chytře světlo distribuuje, takže osvětlené oblasti jsou méně přesvícené a oslňující.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

## Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Plast

## Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 7 500

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

## Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 100 stupňů
- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Doba zahřívání do 60 % světla: <2

## Různé

- EyeComfort: Ano

## Další charakteristiky

- Proud žárovky: 114 mA
- Účinnost: 72 lm/W

## Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.5

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,125 kg
- Délka výřezu: 15 cm
- Šířka výřezu: 15 cm
- Výška: 3,5 cm
- Délka: 16,5 cm
- Vzdálenost zapuštění: 11,7 cm
- Šířka: 16,5 cm

## Servis

- Záruka: 1 rok

## Technické údaje

- Životnost až: 15 000 h
- Průměr: 165 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 1200
- Barva světla: 3000 K
- Napájení ze sítě: 220–240 V
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- LED: Ano
- Příkon žárovky: 16.5
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II

## Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169174047
- Čistá hmotnost: 0,13 kg
- Hrubá hmotnost: 0,16 kg
- Výška: 16,6 cm
- Délka: 4,2 cm
- Šířka: 17,6 cm



Datum vydání: 2025-03-11  
Verze: 0.317

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)