

# PHILIPS

## Downlight

### Stropní svítidla

Stropní svítidlo s technologií  
Interlaced Optics značky Meson

Snížené oslnění

Zvýšený komfort

bílá

8720169174108



## Příjemné LED osvětlení, které neunavuje oči

Osvětlete svůj prostor LED downlightem Philips s technologií EyeComfort, pohodlným světelným zdrojem šetrným pro oči.

### **Jednoduše zážitek**

- Ideální pro místnosti s nízkým stropem, umožňuje realizovat nepřekážející a subtilní upevnění.

### **Odolnost**

- Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

### **Vysoce kvalitní LED svítidlo, které vydrží celá desetiletí**

- Menší oslnění, větší pohodlí

# Přednosti

## Vhodné pro místnosti s nízkým stropem Štíhlý design

### Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 15 000 hodin.

## Řada EyeComfort s technologií Interlaced Optics

Technologie Interlaced Optics vylepšuje celkový světelný zážitek ve vašem běžném životě. Technologie mikročoček potišťených 3D vzorem, který pomáhá rozptylovat světlo a tím

vytváří rovnoměrné rozložení světla, které významně snižuje oslnění. Osvětlení není jen měkké a rovnoměrné, ale také příjemné pro oči. Chytře světlo distribuuje, takže osvětlené oblasti jsou méně přesvícené a oslňující.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

## Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Plast

## Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 7 500

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

## Charakteristika světla

- Vyzářovací úhel: 100 stupňů
- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Doba zahřívání do 60 % světla: <2

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj, Jídlna, Kuchyně, Domácí kancelář, Garáž
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní svítidla
- EyeComfort: Ano

## Další charakteristiky

- Proud žárovky: 120 mA
- Účinnost: 72 lm/W

## Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.5

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,091 kg
- Výška: 4,2 cm
- Délka: 17 cm
- Šířka: 17 cm

## Servis

- Záruka: 1 rok

## Technické údaje

- Životnost až: 15 000 h
- Průměr: 170 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 1200
- Barva světla: 3000
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- LED: Ano
- Příkon žárovky: 16.5
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II

**Rozměry a hmotnost balení**

- EAN/UPC – výrobek: 8720169174108
- Čistá hmotnost: 0,09 kg
- Hrubá hmotnost: 0,14 kg

- Výška: 17,6 cm
- Délka: 4,8 cm
- Šířka: 17,3 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929003283101



Datum vydání:  
2024-09-20  
Verze: 0.295

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)