

PHILIPS

Čirá žárovka s tradičním
vzhledem 100 W, A60 E27

UltraEfficient

4000 K

1535 lm

50 000 h



8720169188051



Jasně a velmi kvalitní osvětlení LED

Žárovky Philips LED nabízí univerzální řešení osvětlení pro běžné činnosti v domácnosti. Díky nim okamžitě ušetříte za energii a nebudete muset žárovky měnit tak často, aniž by to jakkoli snížilo kvalitu osvětlení.

Vysoce kvalitní světlo

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

Zvolte udržitelné řešení

- Lepší pro vaši peněženku i pro planetu
- Žárovky s dlouhou životností – až 50 let

Přednosti

Jemné světlo LED, příjemné pro oči



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé.

Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit světly LED, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak ve svém domově dokonalé prostředí.

Uspoří až 90 % energie

V porovnání s klasickými žárovkami dosahuje technologie LED až 90 % úspory. Zaplatí tedy samu sebe a šetří vaše peníze rok za rokem. Pomáhá také chránit životní prostředí.

Žárovky s dlouhou životností – až 50 let

Díky životnosti až 50 000 hodin nemusíte měnit žárovky tak často a můžete si užívat perfektní osvětlení až 50 let.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27
- Typ skla: Čirá
- Stmívatelné: Ne
- Povrchová úprava žárovky: Čirá
- Materiál žárovky: Sklo

Rozměry zářivky

- Výška: 10,4 cm
- Šířka: 6 cm

Design a provedení

- Materiál: Sklo

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 50 000 h

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 4000 K
- Jmenovitý světelný tok: 1535 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 840 | CCT of 4000K

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: UltraEfficient, EyeComfort

Další charakteristiky

- Účinnost: 210 lm/W

Informace o balení

- EAN: 8720169188051
- EOC: 872016918805100
- Název produktu: LED CLA 100WA60 E27 4000K CL UE SRT4

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.4
- Napětí: AC 220-240 V
- Příkon: 7,3 W
- Ekvivalentní příkon: 100 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): A

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 10,4 cm

Technické údaje

- Frekvence: 50-60 Hz
- Registrační číslo databáze EPREL:
1442629

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169188051
- Čistá hmotnost: 0,03 kg
- Hrubá hmotnost: 0,05 kg
- Výška: 14,6 cm
- Délka: 6,5 cm
- Šířka: 6,3 cm
- Číslo materiálu (12NC):
929003625501



Datum vydání: 2024-05-31
Verze: 0.412

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesou odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com