

PHILIPS

Žárovka 75 W A60
E27 x2

LED

4000 K

1055 lm

15 000 h

8720169191693



Jasné LED osvětlení

Žárovky Philips LED poskytují vysoce kvalitní osvětlení, výjimečně dlouhou životnost a okamžité výrazné energetické úspory.

Vysoce kvalitní světlo

- Zjistěte více o světle

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Stejný tvar a velikost jako standardní žárovka

Zvolte udržitelné řešení

- Ušetří až 90 % energie

Přednosti

Zjistěte více o světle



Teplota barev: Světlo se může lišit svou barevnou teplotou, která je udávána v jednotkách Kelvin (K). Žárovky s nízkou hodnotou barevné teploty produkují hřejivé, klidnější světlo, zatímco žárovky s vyšší barevnou teplotou produkují chladné, více energizující světlo. CRI: Index podání barev (CRI) popisuje vliv světelného

zdroje na vzhled světla. Přirozené sluneční světlo má CRI 100. Hodnota CRI žárovek Philips LED je vždy vyšší než 80. Díky tomu se barvy zobrazují věrným a přirozeným způsobem.

Nahrazuje standardní žárovky



Krásný tvar a důvěrně známé rozměry této LED žárovky představují moderní úsporné osvětlovací řešení a dokonalou i trvale udržitelnou náhradu tradiční obyčejné žárovky.

Ušetří až 90 % energie



Světla LED vám ušetří energie, aniž byste obětovali kvalitu světla. Výměnou stávajících halogenových žárovek nebo zářivek okamžitě ušetříte přes 90 % elektrické energie

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27
- Stmívatelné: Ne
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Materiál světelného zdroje: Plast

Rozměry zářivky

- Výška: 10,8 cm
- Šířka: 6 cm

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000 h

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 180 stupňů
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 4000 K
- Jmenovitý světelný tok: 1055 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 840 | CCT of 4000K

Různé

- EyeComfort: Ne

Další charakteristiky

- Účinnost: 105 lm/W

Informace o balení

- EAN: 8720169191693
- EOC: 872016919169300
- Název produktu: LED 75W A60 E27 CW FR ND 2PF/6 DISC

Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0,54
- Napětí: AC 220–240 V
- Příkon: 10 W
- Ekvivalentní příkon: 75 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): F

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 10,8 cm

Technické údaje

- Frekvence: 50–60 Hz
- Registrační číslo EPREL: 397614

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169191693
- Čistá hmotnost: 0,09 kg
- Hrubá hmotnost: 0,12 kg
- Výška: 13,9 cm
- Délka: 6,3 cm
- Šířka: 10,1 cm



Datum vydání: 2025-03-11
Verze: 0.317

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesou odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com