

# PHILIPS

Žárovka 60 W A60  
2× E27

LED

2700 K

806 lm

15 000 h

8720169193918



## Jasné LED osvětlení

Žárovky Philips LED poskytují vysoce kvalitní osvětlení, výjimečně dlouhou životnost a okamžité výrazné energetické úspory.

### Vysoce kvalitní světlo

- Zjistěte více o světle

### Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Stejný tvar a velikost jako standardní žárovka

### Zvolte udržitelné řešení

- Lepší pro vaši peněženku i pro planetu

# Přednosti

## Zjistěte více o světle



Teplota barev: Světlo se může lišit svou barevnou teplotou, která je udávána

v jednotkách Kelvin (K). Žárovky s nízkou hodnotou barevné teploty produkují hřejivé, klidnější světlo, zatímco žárovky s vyšší barevnou teplotou produkují chladné, více energizující světlo. CRI: Index podání barev (CRI) popisuje vliv světelného zdroje na vzhled světla. Přirozené sluneční světlo má CRI 100. Hodnota CRI žárovek Philips LED je vždy vyšší než 80. Díky tomu se barvy zobrazují věrným a přirozeným způsobem.

## Nahrazuje obyčejné žárovky

Tato úsporná žárovka LED s krásným designem a důvěrně známým tvarem je dokonalou a udržitelnou náhradou tradičních žárovek.

## Uspoří až 90 % energie

V porovnání s klasickými žárovkami dosahuje technologie LED až 90 % úspory. Zaplatí tedy samu sebe a šetří vaše peníze rok za rokem. Pomáhá také chránit životní prostředí.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27
- Typ skla: Chladná
- Stmívatelné: Ne
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Materiál žárovky: Plast

## Rozměry zářivky

- Výška: 10,8 cm
- Šířka: 6 cm

## Design a provedení

- Materiál: Plast

## Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000 h

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 180 stupňů
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 806 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 827 | CCT of 2700K

## Různé

- EyeComfort: Ne

## Další charakteristiky

- Účinnost: 100 lm/W

## Informace o balení

- EAN: 8720169193918
- EOC: 872016919391800
- Název produktu: LED 60W A60 E27 WW FR ND 2PF/6 DISC

## Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.54
- Napětí: AC 220-240 V
- Příkon: 8 W
- Ekvivalentní příkon: 60 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): F

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 10,8 cm

#### Technické údaje

- Frekvence: 50-60 Hz
- Registrační číslo databáze EPREL: 397611

#### Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169193918
- Čistá hmotnost: 0,06 kg
- Hrubá hmotnost: 0,08 kg
- Výška: 13,9 cm
- Délka: 6,3 cm
- Šířka: 10,1 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929002306221



Datum vydání:  
2024-06-25  
Verze: 0.279

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.