

PHILIPS

Žárovka 75 W A60
E27

LED

2700 K

1055 lm

15 000 h



8720169253841



Špičková žárovka LED pro domácnost

Špičkové žárovky LED nabízí univerzální řešení osvětlení pro běžné činnosti v domácnosti. Díky nim okamžitě ušetříte za energii a nebudete muset žárovky měnit tak často, aniž by to jakkoli snížilo kvalitu osvětlení.

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Stejný tvar a velikost jako standardní žárovka

Zvolte udržitelné řešení

- Informacím na balení Philips můžete věřit.
- Neobsahuje rtuť

Přednosti

Nahrazuje obyčejné žárovky

Tato úsporná žárovka LED s krásným designem a důvěrně známým tvarem je dokonalou a udržitelnou náhradou tradičních žárovek.

Žádné ultrafialové nebo infračervené záření

Paprsek světla je bez infračerveného záření, takže zdroj nevyzařuje žádné teplo. Absence UV záření znamená, že

látka a předměty v tomto světle neblednou.

Neobsahuje rtuť

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27
- Typ skla: Matná
- Stmívatelné: Ne
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Materiál žárovky: Plast

Rozměry zářivky

- Výška: 10,8 cm
- Šířka: 6 cm

Design a provedení

- Materiál: Plast

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000 h

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 180 stupňů
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 1055 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 827 | CCT of 2700K

Různé

- EyeComfort: Ne

Další charakteristiky

- Účinnost: 105 lm/W

Informace o balení

- EAN: 8720169253841
- EOC: 872016925384100
- Název produktu: LED 75W A60 E27 WW FR ND 1PF/6 DISC

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.54
- Napětí: AC 220–240 V
- Příkon: 10 W
- Ekvivalentní příkon: 75 W

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 10,8 cm

Technické údaje

- Frekvence: 50–60 Hz

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169253841
- Čistá hmotnost: 0,03 kg
- Hrubá hmotnost: 0,04 kg
- Výška: 13,8 cm
- Délka: 6,2 cm
- Šířka: 6,2 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929002306595



Datum vydání:
2024-06-24
Verze: 0.313

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com