

PHILIPS

Nástěnné svítidlo Python 3,8 W

Venkovní svítidla

2700 K

Antracit

Odolné proti vodě



8720169269170



Užijte si krásnou zahradu se světlem – udržitelně

Ultra efektivní venkovní svítidla Philips Python využívají přelomovou novou technologii, která snižuje emise uhlíku, plýtvání materiálem a spotřebu energie. Neuvěřitelná životnost 50 000 hodin je v porovnání s podobnými venkovními LED svítilny Philips více než dvakrát delší a spotřeba energie je přitom o 50 % nižší. Přesně tohle potřebujeme pro udržitelnější planetu.

Udržitelné řešení osvětlení

- Dlouhá životnost až 50 000 hodin
- Mimořádná efektivita
- Až 80% úspora energie

Pokročilé osvětlení LED

- 5letá záruka na LED systém

Určeno ven

- IP44 – odolné proti vlivům počasí

Zvláštní vlastnosti

- Silné světlo



8720169269170


Vysoce kvalitní světlo

- Teplé bílé světlo 2700 K

Přednosti

Dlouhá životnost až 50 000 hodin

Spolehlivé, vysoce kvalitní světlo LED vydrží až 50 000 hodin, takže pokud jde o údržbu, máte na celé roky vystaráno a mezi tím si můžete každou noc užívat dokonalé zahradní osvětlení.

Mimořádná efektivita

V porovnání se srovnatelnými standardními světly LED Philips spotřebuje alespoň o 50 % méně energie.

Až 80% úspora energie

Osvětlení využívající LED ušetří oproti tradičnímu osvětlení se stejným světelným výkonem až 80 % energie. Když si koupíte žárovku Philips LED, začnete hned šetřit. Každý světelný zdroj, který nahradíte světlem LED, znamená okamžité snížení účtu za elektřinu.

5letá záruka na LED systém


Společnost Philips poskytuje standardní 2letou záruku na vlastní svítidlo, ale také 5letou záruku na LED systém (LED modul a předřadník).

IP44 – odolné proti vlivům počasí

Toto venkovní světlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a bylo přísně testováno na odolnost vůči vodě. Krytí IP44 znamená, že je certifikováno pro ochranu proti prachu a stříkající vodě – ideální pro běžné venkovní použití.

Silné světlo

Toto venkovní svítidlo Philips vyzařuje kužel silného světla, který osvětlí vaši zahradu nebo terasu.

Teplé bílé světlo 2700 K

Věděli jste, že různé odstíny bílého světla odpovídají různým teplotám barev měřených v Kelvinech (K)? Nižší teploty barev vyzařují teplé a útulné bílé světlo, zatímco vyšší teploty barev vyzařují studené a energičtější bílé světlo. Toto svítidlo vyzařuje teplé, relaxační světlo o teplotě 2700 K.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Antracitová
- Materiál: Nerezová ocel

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- 5letá záruka na modul LED: Ano
- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Denní i noční senzor: Ne
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Senzor pohybu: Ne
- Solární energie: Ne
- Hřejivé bílé světlo: Ano
- Střední díl: Ne

Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80

Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada a dvůr
- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- LED inovace: UltraEfficient
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

Spotřeba elektrické energie

- Příkon: 4,3 W

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,4 kg
- Výška: 22 cm
- Délka: 17 cm
- Šířka: 8 cm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Životnost až: 50 000 h
- Celkový světelný tok svítidla: 800
- Barva světla: 2700
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Energetická třída světelného zdroje: B
- Maximální příkon náhradní žárovky: 3.8 W
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída II
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ano

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169269170
- Čistá hmotnost: 0,4 kg
- Hrubá hmotnost: 0,48 kg
- Výška: 23 cm
- Délka: 9,5 cm
- Šířka: 18 cm



Datum vydání: 2025-03-27
Verze: 0.308

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com