

PHILIPS

2× žárovka 100 W,
A60 E27

LED

2700 K

1521 lm

15 000 h



8720169326279



Užijte si teplé bílé světlo LED

Žárovky Philips LED vyzařují krásné, hřejivé bílé světlo, pyšní se výjimečně dlouhou životností a výrazně přispívají ke snížení spotřeby energie. Tyto žárovky s čistým a elegantním provedením jsou ideální náhradou tradičních matných žárovek.

Vysoce kvalitní světlo

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Stejný tvar a velikost jako standardní žárovka

Zvolte udržitelné řešení

- Dlouhá životnost žárovek – až 15 let

Přednosti

Jemné světlo LED, příjemné pro oči



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li

příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit světly LED, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak ve svém domově dokonalé prostředí.

Nahrazuje obyčejné žárovky

Tato úsporná žárovka LED s krásným designem a důvěrně známým tvarem je dokonalou a udržitelnou náhradou tradičních žárovek.

Průměrná životnost 15 000 hodin



Díky životnosti až 15 000 hodin nemusíte měnit žárovky tak často a můžete si užívat perfektní řešení osvětlení až více než 15 let.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27
- Stmívatelné: Ne
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Materiál žárovky: Plast

Rozměry zářivky

- Výška: 12 cm
- Šířka: 6 cm

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000 h

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 150 stupňů
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 1521 lm

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

Další charakteristiky

- Účinnost: 117 lm/W

Informace o balení

- EAN: 8720169326279
- EOC: 872016932627900
- Název produktu: LED 100W A60 E27 WW FR ND 2SRT6

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.6
- Napětí: AC 220-240 V
- Příkon: 13 W
- Ekvivalentní příkon: 100 W

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 12 cm

Technické údaje

- Frekvence: 50-60 Hz

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169326279
- Čistá hmotnost: 0,06 kg
- Hrubá hmotnost: 0,09 kg
- Výška: 15,7 cm
- Délka: 6,5 cm
- Šířka: 13 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929002306829



Datum vydání:
2024-09-06
Verze: 0.162

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com