

PHILIPS

Nástěnná svítidla
Lois, EU,

Venkovní svítidla

3 000 K

Černá

Odolné proti vodě



8720169365100



Výkonné světlo a kvalita s dlouhou životností

Exteriérové světlomety Philips Lois vám nabídnou výkonné osvětlení a odolné provedení. Mají dlouhou životnost, aby byla vaše zahrada dlouho jasně osvětlená.

Snadné použití

- Celá řada možných použití

Udržitelné řešení osvětlení

- Dlouhá životnost až 15 000 hodin

Špičková kvalita

- Vysoce kvalitní hliník a opravdové sklo

Určeno ven

- IP44 – odolné proti vlivům počasí

Vysoce kvalitní světlo

- Vysoký světelný tok

Přednosti

Celá řada možných použití

Nástěnná, sloupová, stolní a stropní venkovní svítidla Philips se skvěle hodí na zahradu, terasu, chodník či balkon. Při západu slunce vytváří útulnou, relaxační atmosféru, zatímco po setmění spolehlivě osvětlí temné prostory.

Dlouhá životnost až 15 000 hodin



Spolehlivé, vysoce kvalitní světlo LED vydrží až 15 000 hodin, takže pokud jde o údržbu, máte na celé roky vystaráno a mezi tím si můžete každou noc užívat dokonalé zahradní osvětlení.

Vysoce kvalitní hliník a opravdové sklo



Toto světlo Philips je speciálně určeno pro venkovní prostory, takže je vyrobeno z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku a skutečného skla, které zajišťují jeho odolnost a dlouhou životnost, aby mohlo osvětlovat vaši zahradu ještě mnoho nocí.

IP44 – odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní světlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a bylo přísně testováno na odolnost vůči vodě. Krytí IP44 znamená, že je certifikováno pro ochranu proti prachu a stříkající vodě – ideální pro běžné venkovní použití.

Vysoký světelný tok

Projasněte svůj domov kvalitním světlem

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: hliník

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- 5letá záruka na modul LED: Ano
- Nastavitelné bodové světlo: Ano
- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Denní i noční senzor: Ne
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Senzor pohybu: Ne
- Solární energie: Ne
- Střední díl: Ne

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80

Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada a dvůr
- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

Spotřeba elektrické energie

- Příkon: 30 W

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,355 kg
- Výška: 15 cm
- Délka: 16 cm
- Šířka: 3 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Životnost až: 15 000 h
- Celkový světelný tok svítidla: 3200
- Barva světla: 3000
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Energetická třída světelného zdroje: F
- Kód IP: IP65
- Třída ochrany: Třída I
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Počet světelných zdrojů: 1

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169365100
- Čistá hmotnost: 0,35 kg
- Hrubá hmotnost: 0,37 kg
- Výška: 16,6 cm
- Délka: 3,7 cm
- Šířka: 14,2 cm



Datum vydání: 2025-03-12
Verze: 0.198

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesou odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com