

PHILIPS

Spezial-Glühlampe

Spezialausführungen

15 W

E14

Backofen

Dimmbar



8711500249517



Speziallampen für Haushaltsgeräte

Philips Backofenlampen können in Backöfen, Grillgeräten und ähnlichen Orten verwendet werden, wo hohe Betriebstemperaturen herrschen. Verfügbar für spezielle Backofenleuchten in verschiedenen Positionen wie Downlights, Seiten- und Hintergrundbeleuchtung.

Beleuchtung für spezielle Zwecke

- Für besondere Anwendungen
- Zur Verwendung in Backöfen

Besonderheiten

Für besondere Anwendungen



Die Glühlampen von Philips für spezielle Zwecke wurden für

besondere Anwendungen entwickelt. Lampen für die allgemeine Beleuchtung Ihres Zuhauses stehen mit den Halogen-, Energiespar- und LED-Lampen von Philips zur Verfügung.

Zur Verwendung in Backöfen



Diese Philips Spezial-Lampe wurde speziell zur Verwendung in Backöfen konzipiert, um einer Betriebstemperatur von bis zu 300 Grad Celsius zu widerstehen.

Daten

Lampeneigenschaften

- Form: Haushaltsgerät
- Lampenform: Nicht gerichtete Lampe
- Sockel: E14
- Technologie: Glühlampe
- dimmbar: Ja
- Kolbenausführung: Klar

Lampenabmessungen

- Durchmesser: 22 mm
- Höhe: 49 mm
- Breite: 22 mm

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 1 Jahr
- Lichtstromerhalt: 0,8
- Anzahl der Schaltzyklen: 4.000
- Nennlebensdauer: 1.000 Stunde(n)

Lichteigenschaften

- Anwendung: Spezielle Anwendung
- Farbwiedergabeindex (CRI): 100
- Farbtemperatur: 2700 K
- Lichtfarben-Kategorie: Warmweiß
- Nomineller Lichtstrom: 85 lm
- Startzeit: 0 s
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung s
- Ähnlichste Farbtemperatur: 2700 K
- Lichtstrom: 85 lm

Stromversorgung

- Leistungsfaktor (Bruchteil): 1

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 1
- Spannung: 230–240 V
- Wattleistung: 15,4 W
- Systemleistung: 15,4 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): G

Nennwerte

- Nennlebensdauer: 1.000 Stunde(n)
- Nennlichtstrom: 85 lm
- Nennleistung: 15,4 W

Technische Daten

- Nutzlebensdauer der Lampen: 1.000 Stunde(n)
- Form: Haushaltsgerät
- Farbkoordinate Y: 0,411
- Farbkoordinate X: 0,46
- EPREL-Registrierungsnummer: 423228
- Referenz für Lichtstrommessung: Sphere
- Dimmbar: Ja
- Sockel: E14

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514334557
- Nettogewicht: 0,01 kg
- Bruttogewicht: 0,01 kg
- Höhe: 9 cm
- Länge: 2,6 cm
- Breite: 5,2 cm



Ausstellungsdatum:
2025-02-20
Version: 0.585

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.