

PHILIPS


Lightstrip, RGB, 5 m

Lightstrips


RGB

Transparent

Dimmbar;RGB



8718696164242



Bring Farbe in Deine Welt mit Philips LED Lightstrips

Mit der Fernbedienung kannst Du diesen Lightstrip einfach steuern und das Licht stufenlos auf genau die richtige Helligkeit dimmen. Verändere die Farbe nach Deinem Geschmack – mit 30 vordefinierten Farben. Philips LED Lightstrips sind einfach zu montieren, zuzuschneiden und auf jeder Oberfläche zu befestigen

Einfache Installation

- Zuschneidbar

Plug-and-Play

- Plug-and-Play: einfache Installation

Überwachung

- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten

Besonderheiten

Zuschneidbar

Schneide die Lightstrips ganz einfach passend für Deine Räume zu. Schnittmarkierungen auf dem Lightstrip zeigen an, wo geschnitten werden kann.

Plug-and-Play: einfache Installation

Unsere Plug-and-Play Lightstrips sind einfach zu installieren, sodass Du sie sofort nutzen kannst. Alles, was Du brauchst, ist in der Verpackung enthalten.

Fernbedienung im Lieferumfang enthalten

Wähle aus verschiedenen Lichtfarben, Dimmstufen und zwischen unterschiedlichen Lichteinstellungen aus.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

Design und Materialausführung

- Farbe: Transparent
- Material: Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 15.000

Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im

Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Ein-/Ausschalter am Kabel: Ja
- Inklusive Netzteil: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 110 Grad
- Farbwiedergabeindex (CRI): 45

Lichterkette/Lightstrip

- Verlängerung möglich: Nein

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Home Office, Flur
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Lightstrips
- EyeComfort: Nein
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar, RGB-Farben

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 200 mA
- Lichtausbeute: 20 lm/W

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,205 kg
- Höhe: 0,26 cm
- Länge: 500 cm
- Breite: 1 cm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Nutzlebensdauer von bis zu: 20.000 Stunde(n)
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: -
- Lichtfarbe: RGB
- Netzstrom: AC 220–240
- Leuchte dimmbar: Step Dim – Nicht mit Dimmer verwenden
- LED: Ja
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse II

8718696164242

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8718696164242
- Höhe: 16 cm
- Länge: 5,5 cm
- Nettogewicht: 0,28 kg
- Bruttogewicht: 0,32 kg
- Breite: 16 cm



Ausstellungsdatum:
2025-02-27
Version: 0.443

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com