

PHILIPS

Spot 60 W R7S

LED


3000K

950 lm

15000 Std.



8718699773670



Langlebige LED- Beleuchtung mit einem 300-Grad-Lichtstrahl

Diese innovative Stab-LED ist der perfekte Ersatz für R7S-Halogenlampen, da sie bei der Energieeffizienz meilenweit voraus ist.

Hochwertiges Licht

- Kühles, belebendes Licht

Besonderheiten

3.500 K [LED-Lampen]



Diese Lampe hat eine Farbtemperatur von 3.500 K und sorgt damit für ein kühles, belebendes Licht. Damit schaffst Du ein einladendes Ambiente für einen gemütlichen Abend mit Freunden oder kannst Dich bei mit einem guten Buch entspannen.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Sonstiges
- Sockel: R7s
- Glasart: Klar
- dimmbar: Nein
- Kolbenausführung: Klar
- Kolbenmaterial: Kunststoff

Lampenabmessungen

- Höhe: 7,8 cm
- Breite: 2,9 cm

Design und Materialausführung

- Material: Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Umgebungstemperaturbereich: -20 bis +45 °C
- Nennlebensdauer: 15.000 Stunde(n)

Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 3000 K
- Nomineller Lichtstrom: 950 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0,5 s
- Farbcode: 830 | CCT of 3000K
- Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 3000 K
- Lichtstrom: 950 lm
- Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM): 0,4
- Nennlichtausbeute (Nom): 126 lm/W

Sonstiges

- EyeComfort: Ja

Andere Eigenschaften

- Lichtausbeute: 126 lm/W
- EU RoHS-konform: Ja

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8718699773670
- Artikelnr.: 871869977367000
- Produkttitel: LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4

Stromversorgung

- Leistungsfaktor (Bruchteil): 0,5

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0,5
- Spannung: 220-240 V
- Wattleistung: 7,5 W
- Äquivalente Wattleistung: 60 W
- Systemleistung: 7,5 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): E

Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 7,8 cm

Nennwerte

- Nennlebensdauer: 15.000 Stunde(n)

Technische Daten

- Frequenz: 50-60 Hz
- EPREL Registrierungsnummer:
391882
- Referenz für Lichtstrommessung:
Sphere
- Flackerwert (PstLM) – Flackerwert
gemäß EN 61000-3-3: 1
- Dimmbar: Nein
- Sockel: R7s

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC – Produkt: 8718699773670
- Nettogewicht: 0,05 kg
- Bruttogewicht: 0,07 kg
- Höhe: 12,7 cm
- Länge: 3 cm
- Breite: 6,3 cm
- Material-Nummer (12NC):
929001339003



Ausstellungsdatum:
2024-06-15
Version: 0.417

© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.