

PHILIPS

Spot 40 W GX53

LED

2700 K

500 lm

15000 Std.



8718699773717



Langlebige LED- Akzentbeleuchtung mit gerichtetem hellem Licht

Philips LED-Standard-Glühlampen bieten das rundum perfekte Licht für die allgemeine Raumbelichtung an.

Hochwertiges Licht

- Warmweißes Licht wie bei einer Glühlampe

Besonderheiten

Warmweißes Licht wie bei einer Glühlampe



Diese Lampe hat eine Farbtemperatur von 2700 Kelvin und bietet Ihnen eine warme und ruhige Atmosphäre, die perfekt zum Entspannen ist. Sie eignet sich ideal zur Beleuchtung Ihres Zuhauses.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht gerichtete Lampe
- Sockel: GX53
- Glasart: Satiniert
- Kolbenausführung: Matt
- dimmbar: Nein
- Kolbenmaterial: Kunststoff

Lampenabmessungen

- Höhe: 2,6 cm
- Breite: 7,5 cm

Design und Materialausführung

- Material: Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Nennlebensdauer: 15.000 Stunde(n)

Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Nomineller Lichtstrom: 500 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Farbcode: 827 | CCT of 2700K

Sonstiges

- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort

Andere Eigenschaften

- Lichtausbeute: 90 lm/W

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8718699773717
- Artikelnr.: 871869977371700
- Produkttitel: LED 500lm GX53 WW ND SRT4

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.5
- Spannung: 220-240 V
- Wattleistung: 5,5 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): F

Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 2,55 cm

Technische Daten

- Frequenz: 50-60 Hz
- EPREL-Registrierungsnummer: 391874

8718699773717

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8718699773717
- Höhe: 12,7 cm
- Länge: 7 cm
- Nettogewicht: 0,03 kg
- Bruttogewicht: 0,05 kg
- Breite: 6,3 cm



Ausstellungsdatum:
2024-11-28
Version: 0.399

© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com