

PHILIPS

Reflektor 100W R80
E27

LED

2700 K

670 lm

15000 Std.



8718699773878



Langlebige LED- Akzentbeleuchtung mit gerichtetem hellem Licht

Diese direktionale LED-Lampe sorgt für ein gerichtetes, warmes, weißes Licht und ist der optimale Ersatz für herkömmliche Reflektorlampen

Hochwertiges Licht

- Warmweißes Licht wie bei einer Glühlampe

Besonderheiten

Warmweißes Licht wie bei einer Glühlampe



Diese Lampe hat eine Farbtemperatur von 2700 Kelvin und bietet Ihnen eine warme und ruhige Atmosphäre, die perfekt zum Entspannen ist. Sie eignet sich ideal zur Beleuchtung Ihres Zuhauses.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Reflektor, Richtwirkung
- Sockel: E27
- Glasart: Klar
- Kolbenausführung: Klar
- dimmbar: Nein
- Kolbenmaterial: Glas

Lampenabmessungen

- Höhe: 11,2 cm
- Breite: 8 cm

Design und Materialausführung

- Material: Glas

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Nennlebensdauer: 15.000 Stunde(n)

Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 36 Grad
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Nomineller Lichtstrom: 670 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Farbcode: 827 | CCT of 2700K

Sonstiges

- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort

Andere Eigenschaften

- Lichtausbeute: 83 lm/W

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8718699773878
- Artikelnr.: 871869977387800
- Produkttitel: LED CLA 100W R80 E27 WW 36D ND RF 1PF/4

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.6
- Spannung: 220-240 V
- Wattleistung: 8 W
- Äquivalente Wattleistung: 100 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): F

Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 11,2 cm

Nennwerte

- Spitzenintensität des Strahlmittelpunkts: 1100 cd

Technische Daten

- Frequenz: 50-60 Hz
- EPREL-Registrierungsnummer:
397593

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8718699773878
- Nettogewicht: 0,14 kg
- Bruttogewicht: 0,22 kg
- Höhe: 18,2 cm
- Länge: 8,7 cm
- Breite: 13 cm



Ausstellungsdatum:
2024-12-02
Version: 0.174

© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.