

# PHILIPS

Spot 35W MR16  
GU5,3

LED

2200–2700 K

345 lm

25000 Std.

Dimmfunktion



8718699773991



## Das richtige Licht für jeden Moment

Die Philips LED-Lampen WarmGlow bieten mit Lichtintensitäten für ein warm leuchtendes Dimmen wie bei traditionellen Leuchten ein ganz neues Erlebnis für dimmbare LEDs. Du hast die Möglichkeit, das Ambiente von funktionaler Beleuchtung bis hin zu einer einladenden und gemütlichen Atmosphäre zu wechseln.

### Hochwertiges Licht

- Warmweißes Licht wie bei einer Glühlampe

# Besonderheiten

## Warmweißes Licht wie bei einer Glühlampe

Diese Lampe hat eine Farbtemperatur von 2700 K und bietet Ihnen eine warme und ruhige Atmosphäre, die

perfekt zum Entspannen ist. Ideal zur Beleuchtung Ihres Zuhauses.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Gerichteter Spot
- Sockel: GU5.3
- Glasart: Klar
- Kolbenausführung: Klar
- dimmbar: Nur mit bestimmten Dimmern
- Kolbenmaterial: Glas

## Lampenabmessungen

- Höhe: 4,5 cm
- Breite: 5,1 cm

## Design und Materialausführung

- Material: Glas

## Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Nennlebensdauer: 25.000 Stunde(n)

## Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 36 Grad
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2200-2700 K
- Nomineller Lichtstrom: 345 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Farbcode: 822-827 | tunable warm white

## Sonstiges

- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar, WarmGlow

## Andere Eigenschaften

- Lichtausbeute: 69 lm/W

## Informationen zur Verpackung

- EAN: 8718699773991
- Artikelnr.: 871869977399100
- Produkttitel: LED 35W GU5.3 WW 12V 36D WGD SRT4

## Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.7
- Spannung: 12V AC electronic V
- Wattleistung: 5 W
- Äquivalente Wattleistung: 35 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): G

## Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 4,45 cm

## Nennwerte

- Spitzenintensität des Strahlmittelpunkts: 600 cd

## Technische Daten

- Frequenz: 50-60 Hz
- EPREL Registrierungsnummer: 391900

## Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8718699773991
- Nettogewicht: 0,05 kg
- Bruttogewicht: 0,07 kg
- Höhe: 12,7 cm
- Länge: 5,3 cm
- Breite: 6,3 cm
- Material-Nummer (12NC): 929001904755



Ausstellungsdatum:  
2024-09-08  
Version: 0.180

© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)