

# PHILIPS

Filament-Lampe,  
transparent, 60W G93 E27

LED

2200–2700 K

806 lm

15000 Std.

Dimmfunktion



8719514323957



## Erleben Sie dimmbares, warmweißes LED-Licht

Philips LED-Lampen bieten ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer und unmittelbare, deutliche Energieeinsparungen. Mit ihrem eleganten Design ist diese Lampe der perfekte Ersatz für die herkömmlichen, matten Glühlampen.

### **Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung**

- Schont den Geldbeutel und die Umwelt

### **Schaffen Sie das richtige Licht für Ihr Zuhause**

- Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung von Räumen

# Besonderheiten

## Spart bis zu 90 % Energie

Die LED-Technologie spart bis zu 90 % Energie im Vergleich zu einer herkömmlichen Glühlampe. Sie macht sich schnell bezahlt und spart Ihnen Jahr um Jahr bares Geld. Darüber hinaus trägt sie zum Schutz der Umwelt bei.

## Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung



Moderne LED-Standardglühlampen von Philips, die sich ideal zur Allgemeinbeleuchtung eignen.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Keine Richtwirkung
- Sockel: E27
- Glasart: Klar
- Kolbenausführung: Klar
- dimmbar: Nur mit bestimmten Dimmern
- Kolbenmaterial: Glas

## Lampenabmessungen

- Höhe: 13,7 cm
- Breite: 9,5 cm

## Design und Materialausführung

- Material: Glas

## Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 20.000
- Nennlebensdauer: 15.000 Stunde(n)

## Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 90
- Farbtemperatur: 2200–2700 K
- Nomineller Lichtstrom: 806 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Farbcode: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

## Sonstiges

- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar, WarmGlow

## Andere Eigenschaften

- Lichtausbeute: 136 lm/W

## Informationen zur Verpackung

- EAN: 8719514323957
- Artikelnr.: 871951432395700
- Produkttitel: LED classic 60W G93 E27 CL WGD90 1PF/4

## Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0,6
- Spannung: 220–240 V
- Wattleistung: 5,9 W
- Äquivalente Wattleistung: 60 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): D

## Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 13,7 cm

#### Technische Daten

- Frequenz: 50-60 Hz
- EPREL Registrierungsnummer:  
453252

#### Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514323957
- Nettogewicht: 0,06 kg
- Bruttogewicht: 0,11 kg
- Höhe: 18,2 cm
- Länge: 10,2 cm
- Breite: 13 cm
- Material-Nummer (12NC):  
929003010901



Ausstellungsdatum:  
2024-05-31  
Version: 0.384

© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.