

PHILIPS


Idris Decken-/
Wandspot 2x

Decken-/Wandspots

Ohne Leuchtmittel

Schwarz und Messing

ClickFix; wasserbeständig



8720169299191



Stilvolle Beleuchtung für Dein Badezimmer

Baue diesen praktischen Philips Spot zuhause ein. Wählen eine Philips GU10 LED-Lampe passend zu Deinem Spot-Stil und Sorge für hochwertiges und langlebiges Licht. Mit einer Feuchtigkeitsbeständigkeit gemäß IP44 ist das Design die perfekte Wahl, um Deinem Badezimmer Stil zu verleihen.

Benutzerfreundlich

- Einstellbarer Spotkopf
- Lampen nicht im Lieferumfang enthalten

Einfache Installation

- ClickFix – einfache Montage

Einfach in der Handhabung

- Diese Leuchte ist ideal für Wände oder Decken geeignet und passt sich hervorragend an das Aussehen Deiner Inneneinrichtung an.

Sicherheit

- Beständigkeit gegen Feuchtigkeit

Material und Oberfläche

- Qualitativ hochwertiges Material

Besonderheiten

Einstellbarer Spotkopf



Verstelle, drehe oder neige den Spotkopf und richte das Licht exakt dorthin, wo Du es haben möchtest.

Lampen nicht im Lieferumfang enthalten

Im Lieferumfang dieser Leuchte ist kein Leuchtmittel enthalten. Somit kannst Du entscheiden, welche Lichtleistung dem Zimmer und Deinem persönlichen Geschmack am besten entspricht. Die Wahl einer Philips LED-Lampe sorgt für eine hochwertige und langlebige Lichtleistung.

ClickFix – einfache Montage



Installiere Deinen Spot ganz einfach selbst. Mit ClickFix brauchst Du keine freie Hand. Montiere die Halterung einfach an der Decke, schließe die Kabel an und befestige die Lampe mit einem Klick.

Anpassbare Wand- oder Deckenhalterung Beständigkeit gegen Feuchtigkeit

Dank der Beständigkeit des Produkts gegen Feuchtigkeit kannst Du es problemlos im Badezimmer, in der Küche, auf dem Balkon oder anderen Feuchträumen einsetzen.

Qualitativ hochwertiges Material

Langlebiges und attraktives Material für eine attraktive und langlebige Investition.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz und Messing
- Material: Metall

Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Ja
- click!FIX-Montage: Ja
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

Lichteigenschaften

- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: <2

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Badezimmer, Flur
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Decken-/Wandspots
- EyeComfort: Nein
- Zusätzliche Funktionen: ClickFix, wasserbeständig

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 100 mA

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,429 kg
- Höhe: 8 cm
- Länge: 24 cm
- Breite: 12 cm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Netzstrom: AC 220-240
- Leuchte dimmbar: Nein
- LED: Nein
- Fassung/Socket: GU10
- Maximale Wattleistung der Ersatzlampe: 5 W
- IP-Code: IP44
- Schutzklasse: Klasse I
- Anzahl Lichtquellen: 2

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8720169299191
- Nettogewicht: 0,43 kg
- Bruttogewicht: 0,5 kg
- Höhe: 34 cm
- Länge: 7,6 cm
- Breite: 9,6 cm
- Material-Nummer (12NC): 929004104601



Ausstellungsdatum:
2024-09-17
Version: 0.154

© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.