

PHILIPS


Raindrop væglampe
60 W E27, uden pære

myGarden

Uden pære

Sort

Vandafvisende



01652/30/PN



Nyd en smuk have

Skab en autentisk udendørsstemning med denne smukke Philips myGarden-væglampe i sort. Den er designet i aluminium af høj kvalitet og kaster et energibesparende varmt hvidt lys på din charmerende have eller terrasse.

Oplev udendørsbelysning på en nem måde

- Vandtæt iht. IP44

Vigtigste nyheder

Vandtæt iht. IP44



Denne PIR-sensor fra Philips er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer. Det er blevet testet nøje for at sikre god vandbestandighed. IP-niveauet er beskrevet med to tal: Det første henviser til beskyttelse mod støv, det andet mod vand. PIR-sensoren er designet med IP44 – beskyttet mod

vandsprøjt og ideel til generel udendørs brug.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Aluminium

Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Vandtæt: Ja

Haveområde

- Haveområde: Have og veranda

Diverse

- Specielt designet til: Have og terrasse
- Styling: Klassisk
- Type: Væglamper
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Vandafvisende

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 1,500 kg
- Højde: 42,8 cm
- Længde: 30 cm
- Bredde: 38,1 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- 230V: 50-60 Hz
- LED: Nej
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: pære medfølger ikke
- Fatning/sokkel: E27
- Pære med wattforbrug inkluderet: -
- Maks. wattforbrug for udsiftningspære: 60 W
- IP-kode: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse I
- Udsiftelig lyskilde: Ja
- Antal lyskilder: 1

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696169872
- Nettovægt: 1,5 kg
- Bruttovægt: 2,2 kg
- Højde: 43,3 cm
- Længde: 27 cm
- Bredde: 27 cm



Udgivelsesdato:
2025-02-26
Version: 0.298

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com