

# PHILIPS


Capricorn  
væglampe 5,5 W

myGarden


2.700 K

Antracit

Sensor; Vandafvisende



16456/93/16



## Altid lys, når du kommer hjem

Denne runde kuppelformede Philips Capricorn LED udendørs væglampe i antracitgrå er fremstillet i holdbart støbt aluminium. Halvmånedesignet oplyser udendørsområder med et kraftigt, men diffust, varmt, hvidt lys.

### Bæredygtige løsninger til lys

- Energibesparende
- LED lyskilde af høj kvalitet
- Lang brugstid på op til 25 år
- Varmt hvidt lys
- Philips tilbyder 5 års garanti på LED modul og driver

### Designet til din have

- Motion Sensor medfølger for komfort og sikkerhed
- Vandtæt iht. IP44

# Vigtigste nyheder

## Energibesparende



Denne energibesparende lyskilde fra Philips sparer energi sammenlignet med traditionelle lyskilder og hjælper dig dermed til en reduceret elregning samtidig med, at du gør din del for miljøet.

## LED lyskilde af høj kvalitet



LED teknologien, som er indbygget i denne Philips lyskilde, er en enestående løsning, udviklet af Philips. Den tændes øjeblikkelig og giver en optimal lyseffekt samt fremhæver de levende farver i dit hjem.

## Lang brugstid



En lyskilde, du kan stole på. LED pæren, der følger med denne Philips LED lyskilde, lever i op til 25.000 timer (hvilket svarer til 25 år ved et gennemsnitligt forbrug på 3 timer pr. dag med mindst 13.000 tryk på tænd-/slukknappen). Det føles så behageligt at tænke på, at du ikke behøver at bekymre dig om vedligeholdelse eller udskiftning af pære, mens du har den perfekte lysmæssige stemning i dit hjem.

## Varmt hvidt lys




Lys kan have forskellige farvetemperaturer, der angives i enheder kaldet Kelvin (K). Lyskilder med en lav Kelvin-værdi producerer et varmt og mere hyggeligt lys, mens pærer med en højere Kelvin-værdi producerer et koldt, mere energifyldt lys. Denne Philips lyskilde tilbyder varmt hvidt lys til en hyggelig atmosfære.

## 5 års garanti på LED systemet



Ud over en standardgaranti på 2 år på denne lyskilde tilbyder Philips 5 års garanti på LED systemet, hvilket vil sige LED modulet og driveren i denne lyskilde.

## Hue Motion Sensor medfølger



Der medfølger en Motion Sensor, som kan byde dig velkommen, når du vender hjem, eller give dig besked, når nogen er ankommet. Når sensoren registrerer bevægelse, tændes lyset automatisk.

**Vandtæt iht. IP44**

Denne udendørslyskilde fra Philips er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer. Den er blevet testet nøje for at sikre god vandbestandighed. IP-niveau er beskrevet med to tal: Det første henviser til beskyttelse mod støv, det andet mod vand. Denne udendørslyskilde er designet med IP44:

Den er beskyttet mod vandsprøjt. Dette produkt er det mest almindelige og er ideelt til generel udendørs brug.

## Specifikationer

**Design og finish**

- Farve: Antracit
- Materiale: Aluminium

**Miljø**

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

**Ekstra funktioner/tilbehør medfølger**

- 5 års garanti på LED modul: Ja
- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Ja
- Bevægelsessensor: Ja

**Haveområde**

- Haveområde: Have og veranda

**Diverse**

- Specielt designet til: Have og terrasse
- Styling: Moderne
- Type: Væglamper
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Sensor, Vandafvisende

**Produktmål og -vægt**

- Nettovægt: 0,490 kg
- Højde: 21,4 cm
- Længde: 21,4 cm
- Bredde: 7,8 cm

**Service**

- Garanti: 2 år

**Tekniske specifikationer**

- Levetid: 25.000 t
- Samlet lysudbytte fra lampen: 600 lm
- 230V: 50 Hz
- LED: Ja
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: F
- Pære med wattforbrug inkluderet: 6 W
- IP-kode: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse II
- Udskiftelig lyskilde: Nej
- Antal lyskilder: 1

**Emballagemål og -vægt**

- EAN/UPC – produkt: 8718696131169
- Nettovægt: 0,49 kg
- Bruttovægt: 0,61 kg
- Højde: 22,1 cm
- Længde: 8,6 cm
- Bredde: 21,6 cm



Udgivelsesdato:  
2025-01-08  
Version: 0.410

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)