

PHILIPS


Calgary væglampe
3,5 W

myGarden

2.700 K

Inox

Vandafvisende



17315/47/16



Nyd en smuk have med lys

Den cylindriske Philips myGarden Calgary-væglampe i børstet, rustfrit stål føjer det perfekte look til dit udendørsareal. Dens bevægelsesføler og lyset i høj kvalitet sender en bølge af hvidt lys derhen, hvor det er nødvendigt.

Bæredygtige løsninger til lys

- Energibesparende
- LED lyskilde af høj kvalitet
- Varmt hvidt lys
- Philips tilbyder 5 års garanti på LED modul og driver

Designet til din have

- Motion Sensor medfølger for komfort og sikkerhed
- Vandtæt iht. IP44

Vigtigste nyheder

Energibesparende




Denne energibesparende lyskilde fra Philips sparer energi sammenlignet med traditionelle lyskilder og hjælper dig dermed til en reduceret elregning samtidig med, at du gør din del for miljøet.

LED lyskilde af høj kvalitet



LED teknologien, som er indbygget i denne Philips lyskilde, er en enestående løsning, udviklet af Philips. Den tændes øjeblikkelig og giver en optimal lyseffekt samt fremhæver de levende farver i dit hjem.

Varmt hvidt lys



Lys kan have forskellige farvetemperaturer, der angives i enheder kaldet Kelvin (K). Lyskilder med en lav Kelvin-værdi producerer et varmt og mere hyggeligt lys, mens pærer med en højere Kelvin-værdi producerer et koldt, mere energifyldt lys. Denne Philips lyskilde tilbyder varmt hvidt lys til en hyggelig atmosfære.

5 års garanti på LED systemet



Ud over en standardgaranti på 2 år på denne lyskilde tilbyder Philips 5 års garanti på LED systemet, hvilket vil sige LED modulet og driveren i denne lyskilde.

Hue Motion Sensor medfølger



Der medfølger en Motion Sensor, som kan byde dig velkommen, når du vender hjem, eller give dig besked, når nogen er ankommet. Når sensoren registrerer bevægelse, tændes lyset automatisk.

Vandtæt iht. IP44



Denne udendørslyskilde fra Philips er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer. Den er blevet testet nøje for at sikre god vandbestandighed. IP-niveau er beskrevet med to tal: Det første henviser til beskyttelse mod støv, det andet mod vand. Denne udendørslyskilde er designet med IP44: Den er beskyttet mod vandsprøjt. Dette produkt er det mest almindelige og er ideelt til generel udendørs brug.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Inox
- Materiale: Aluminium

Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- 5 års garanti på LED modul: Ja
- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Ja
- Bevægelsessensor: Ja

Haveområde

- Haveområde: Have og veranda

Diverse

- Specielt designet til: Have og terrasse
- Styling: Moderne
- Type: Væglamper
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Vandafvisende

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,224 kg
- Højde: 13 cm
- Længde: 12,2 cm
- Bredde: 9,4 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Levetid: 25.000 t
- Lyskilde svarende til traditionel pære på: 30 W
- Samlet lysudbytte fra lampen: 320 lm
- Lyskildeteknologi: 230 V
- Lysfarve: varm hvid
- 230V: 50 Hz
- LED: Ja
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: F
- Pære med wattforbrug inkluderet: 3.5 W
- IP-kode: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse II
- Udskiftelig lyskilde: Nej
- Antal lyskilder: 1

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696125922
- Nettovægt: 0,22 kg
- Bruttovægt: 0,29 kg
- Højde: 14,8 cm
- Længde: 9,8 cm
- Bredde: 13,3 cm



Udgivelsesdato:
2025-02-14
Version: 0.506

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com