

PHILIPS

Samondra
væglampe 12 W

myGarden

2.700 K

Antracit

Vandafvisende



17392/93/PO



Altid lys, når du kommer hjem

Philips Samondra PIR-væglampen er lavet af holdbart antracitgråt aluminium af høj kvalitet. Den udsender et virkningsfuldt, dæmpet, varmt hvidt lys i alle retninger. Når nogen nærmer sig, tænder det automatisk ved hjælp af Hue Motion Sensor.

Bæredygtige løsninger til lys

- Energibesparende

Få design i din have

- Aluminium og fremragende syntetisk materiale i høj kvalitet

Avanceret lys til udendørs

- Højstyrke-LED
- Philips tilbyder 5 års garanti på LED modul og driver

Særlige egenskaber

- Motion Sensor medfølger for komfort og sikkerhed
- Til al slags vejr
- Lang brugstid

Vigtigste nyheder

Energibesparende



Denne lyskilde fra Philips sparer energi sammenlignet med traditionelle lyskilder og hjælper dig således med at spare penge på elregningen og gøre noget for miljøet.

Materialer af høj kvalitet

Denne Philips lyskilde er specielt beregnet til udendørs brug. Den er robust og holdbar, så den kan oplyse din have aften efter aften. Den er konstrueret i trykstøbt aluminium og fremragende syntetisk materiale i høj kvalitet.

Højstyrke-LED



Philips' udendørsbelysning anvender den mest avancerede LED teknologi og har stærk lyseffekt, høj lyskvalitet samt lang levetid.

5 års garanti på LED systemet



Ud over en standardgaranti på 2 år på denne lyskilde tilbyder Philips 5 års garanti på LED systemet, hvilket vil sige LED modulet og driveren i denne lyskilde.

Hue Motion Sensor medfølger



Der medfølger en Motion Sensor, som kan byde dig velkommen, når du vender hjem, eller give dig besked, når nogen er ankommet. Når sensoren registrerer bevægelse, tændes lyset automatisk.

Til al slags vejr



Denne udendørs lyskilde fra Philips er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer og har gennemgået strenge tests for at sikre god vandbestandighed. IP-niveauet er beskrevet med to tal. Det første henviser til beskyttelse mod støv, det andet mod vand. Disse lyskilder er designet med IP44: Den er beskyttet mod vandsprøjt, så dette produkt er det mest almindelige og ideelle til generel udendørs brug.

Lang brugstid



Philips LED belysning holder i gennemsnit i op til 25.000 timer (hvilket svarer til et gennemsnit på 25 år på basis af en gennemsnitlig brugstid på 3 timer pr. dag, hvor det som minimum er blevet tændt og slukket 13.000 gange).

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Antracit
- Materiale: Aluminium

Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- 5 års garanti på LED modul: Ja
- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Ja
- Bevægelsessensor: Ja

Haveområde

- Haveområde: Have og veranda

Diverse

- Specielt designet til: Have og terrasse
- Styling: Moderne
- Type: Væglamper
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Vandafvisende

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,720 kg
- Højde: 22,7 cm
- Længde: 19 cm
- Bredde: 9,0 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Levetid: 25.000 t
- Lyskilde svarende til traditionel pære på: 83 W
- Samlet lysudbytte fra lampen: 1200 lm
- Lyskildeteknologi: 176 V
- Lysfarve: varm hvid
- 230V: 50 Hz
- LED: Ja
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: F
- Pære med wattforbrug inkluderet: 12 W
- IP-kode: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse II
- Udskiftelig lyskilde: Nej
- Antal lyskilder: 1

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696165942
- Nettovægt: 0,72 kg
- Bruttovægt: 0,84 kg
- Højde: 24,4 cm
- Længde: 10,1 cm
- Bredde: 19,6 cm



Udgivelsesdato:
2025-02-26
Version: 0.536

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com