

PHILIPS

Twirly loftslampe, 12
W

Loftslamper

2.700 K

Hvid



31814/31/16



Dekorér dit hjem med lys

Giv dit værelse et naturligt look med denne Philips myLiving Twirly LED loftslampe. Den udstråler et varmt, diffust lys, der oplyser alle hjørner af rummet og kan anvendes både i lofter og på vægge.

Bæredygtige løsninger til lys

- Energibesparende
- LED lyskilde af høj kvalitet
- Lang brugstid på op til 15 år
- Varmt hvidt lys
- Philips tilbyder 5 års garanti på LED modul og driver

Særlige egenskaber

- Kan installeres på væg eller i loft

Designet til dagligstue og soveværelse

- Perfekt til afslapning og sociale aktiviteter
- Skab en stilfuld og imødekommende atmosfære

Vigtigste nyheder

Energibesparende



Denne energibesparende lyskilde fra Philips sparer energi sammenlignet med traditionelle lyskilder og hjælper dig dermed til en reduceret elregning samtidig med, at du gør din del for miljøet.

LED lyskilde af høj kvalitet



LED teknologien, som er indbygget i denne Philips lyskilde, er en enestående løsning, udviklet af Philips. Den tændes øjeblikkelig og giver en optimal lyseffekt samt fremhæver de levende farver i dit hjem.

Lang brugstid



En lyskilde, du kan regne med. De indbyggede LED'er, der anvendes i denne Philips LED lyskilde, har en levetid på op til 15.000 timer (hvilket svarer til 15 år ved et gennemsnitligt forbrug på 3 timer pr. dag med mindst 13.000 tryk på tænd/sluk-knappen). Det er betryggende at vide, at du ikke behøver at bekymre dig om hverken vedligeholdelse eller udskiftning af lyskilde, mens du har den perfekte lysmæssige stemning i dit hjem.

Varmt hvidt lys




Lys kan have forskellige farvetemperaturer, der angives i enheder kaldet Kelvin (K). Lyskilder med en lav Kelvin-værdi producerer et varmt og mere hyggeligt lys, mens pærer med en højere Kelvin-værdi producerer et koldt, mere energifyldt lys. Denne Philips lyskilde tilbyder varmt hvidt lys til en hyggelig atmosfære.

5 års garanti på LED systemet



Ud over en standardgaranti på 2 år på denne lyskilde tilbyder Philips 5 års garanti på LED systemet, hvilket vil sige LED modulet og driveren i denne lyskilde.

Væg- og loftsinstallation



Installer denne lyskilde som væg- eller loftslampe, præcis efter dine ønsker.

Perfekt til afslapning og sociale aktiviteter

Stuen er hjertet i ethvert hjem – et sted, hvor familier samles for at slappe af, og gæster hygger sig. Belysning til dagligstue og soveværelse skal være fleksibelt og nemt at justere til de forskellige former for brug i løbet af dagen. Omhyggelig placering af forskellige lyskilder og spil med lag af lys hjælper med at skabe en fornemmelse af plads og give rummet en varm og indbydende atmosfære.

Skab en stilfuld atmosfære



Denne lyskilde er designet til en moderne livsstil, så den passer til dit hjemms indretning og giver den et personligt præg.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Metal, Plastik

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 15.000

Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- 5 års garanti på LED modul: Ja
- Justerbart spothoved: Nej
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Passer til væggen eller i loftet: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: <2

Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse, Stue, Spisestue, Køkken, Hjemmekontor, Garage
- Styling: Moderne
- Type: Loftslamper
- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 100 mA
- Effektivitet: 100 lm/W

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,4 kg
- Højde: 6,5 cm
- Længde: 28,7 cm
- Bredde: 28,7 cm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer

- Levetid: 20.000 t
- Lyskilde svarende til traditionel pære på: 72 W
- Diameter: 287 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 1200
- Lyskildeteknologi: LED, 240 V
- Lysfarve: 2700
- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Nej
- LED: Ja
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696122822
- Nettovægt: 0,4 kg
- Bruttovægt: 0,68 kg
- Højde: 6,7 cm
- Længde: 33,4 cm
- Bredde: 33,4 cm



Udgivelsesdato:
2025-02-26
Version: 0.690

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com