

# PHILIPS

Canaval loftslampe,  
18 W, firkantet

Loftslamper

2.700 K

Hvid

Dæmpbar; SceneSwitch



32810/31/PO



## Ét armatur, din kontakt, tre lysindstillinger.

Philips Canaval LED loftslampe er et klassisk hvidt armatur, der passer til enhver indretningsstil og giver et energibesparende, langtidsholdbart lys i høj kvalitet. Den trinvisse dæmpning gør det muligt at vælge en lysstyrke, der passer til den stemning, du er i.

### Brugervenlig

- Glat overfladefinish for nem rengøring

### Lyseffekt

- Jævn fordeling af lyset

### Bæredygtige løsninger til lys

- Lang brugstid på op til 15 år

### Avanceret LED belysning

- Højt lysudbytte

### Energibesparende

- Indbygget LED, som del af systemet

# Vigtigste nyheder

## Nem at vedligeholde



## Jævn fordeling af lyset



## Lang brugstid



En lyskilde, du kan regne med. De indbyggede LED'er, der anvendes i denne Philips LED lyskilde, har en levetid på op til 15.000 timer (hvilket svarer til 15 år ved et gennemsnitligt forbrug på 3 timer pr. dag med mindst 13.000 tryk på tænd/sluk-knappen). Det er betryggende at vide, at du ikke behøver at bekymre dig om hverken vedligeholdelse eller udskiftning af lyskilde, mens du har den perfekte lysmæssige stemning i dit hjem.

## Højt lysudbytte

Høj kvalitet med højt lysudbytte. Lyset har en spredningsvinkel på 40° – den perfekte vinkel til spotlys.

## Integreret LED lyskilde



En lyskilde, du kan stole på. Med en integreret LED lyskilde behøver du ikke at bekymre dig om vedligeholdelse eller lampeudskiftning, og du får samtidig perfekt belysningsstemning i dit hjem.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

## Design og finish

- Farve: White
- Materiale: Metal, Plastik

## Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 15.000

## Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Justerbart spothoved: Nej
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

## Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: <2

## Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse, Stue, Spisestue, Køkken, Hjemmekontor, Garage
- Styling: Moderne
- Type: Loftslamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstra funktioner: Dæmpbar, SceneSwitch

## Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 150 mA
- Effektivitet: 100 lm/W

#### Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,64 kg
- Højde: 7 cm
- Længde: 29,8 cm
- Bredde: 29,8 cm

#### Service

- Garanti: 5 år

#### Tekniske specifikationer

- Levetid: 15.000 t
- Samlet lysudbytte fra lampen: 1800
- Lysfarve: 2700
- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Trinvis dæmper
  - Må ikke anvendes med lysdæmper
- LED: Ja
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I

#### Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696169308
- Nettovægt: 0,64 kg
- Bruttovægt: 0,91 kg
- Højde: 33,6 cm
- Længde: 7,7 cm
- Bredde: 33,2 cm



Udgivelsesdato: 2024-11-21  
Version: 0.876

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)