

# PHILIPS


Nightingale væglampe  
35 W GU10, uden pære

Udendørslamper

Uden pære

Inox

Vandafvisende



8718696154007



## Nyd en smuk have med lys

Denne udendørs lampe er designet efter de nyeste trends for at definere den stemning, du altid har ønsket dig.

### Brugervenlig

- Pære medfølger ikke

### Få design i din have

- Moderne udendørsbelysning

### Designet til udendørs

- IP44 – vejrbestandig

### Særlige egenskaber

- Lyseffekt i to retninger

# Vigtigste nyheder

## Pære medfølger ikke

Denne lampe leveres uden pære, hvilket gør dig i stand til at vælge det lysudbytte, der passer bedst til rummet og din personlige smag. Ved at vælge en Philips LED pære sikres et langtidsholdbart lysudbytte af høj kvalitet.

## Moderne udendørsbelysning

Imponerende, flot og minimalistisk udendørsbelysning fra Philips. Philips' elegante og moderne udendørsstil er den perfekte metode til at forskønne haver, stier og udendørsområder med lys.

## IP44 – vejrbestandig



Denne Philips udendørslampe er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer og er blevet testet grundigt for at sikre, at den er vandafvisende. Dens IP44-klassificering betyder, at den er blevet

certificeret til at tilbyde indtrængningsbeskyttelse mod støv og vandsprøjt – perfekt til almindelig udendørsbrug.

## Lyseffekt i to retninger

Denne Philips udendørs lampe skaber den perfekte stemning i din have eller terrasse med dens lyseffekt i to retninger.

# Specifikationer

## Design og finish

- Farve: Inox
- Materiale: Aluminium

## Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- 5 års garanti på LED modul: Ja
- Justerbart spothoved: Nej
- Rust- og støvfrit: Ja
- Lysstråler i to retninger: Nej
- click!FIX-beslag: Ja
- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Nej
- Bevægelsessensor: Nej
- Solenergi: Nej
- Midtpunkt: Nej

## Haveområde

- Haveområde: Have og veranda

## Diverse

- Specielt designet til: Have og terrasse
- Styling: Moderne
- Type: Vægbelysning
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Vandafvisende

## Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,6 kg
- Højde: 16 cm
- Længde: 9,6 cm
- Bredde: 8 cm

## Service

- Garanti: 2 år

## Tekniske specifikationer

- 230V: 220-240 V
- Lampen er dæmpbar: Nej
- Fatning/sokkel: GU10
- Maks. wattforbrug for udskiftningspære: 35 W
- IP-kode: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse I
- Udskiftelig lyskilde: Ja
- Antal lyskilder: 2

**Emballagemål og -vægt**

- EAN/UPC – produkt: 8718696154007
- Nettovægt: 0,72 kg
- Bruttovægt: 0,81 kg
- Højde: 17,8 cm
- Længde: 8,6 cm
- Bredde: 10,1 cm



Udgivelsesdato:  
2025-04-07  
Version: 0.301

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)