

PHILIPS

Donegal
indbygningsspot

Indbygningsspot

Ingen pærer medfølger

Krom

8718696160923



Skab den rette stil med lys

Philips Donegal indbygningsspot er fremstillet af førsteklasses støvfrit og rustfrit materiale, som giver nem vedligeholdelse. Vælg din Philips GU10 LED pære, der passer til den type spot, du godt kan lide, så du får lys høj af kvalitet i lang tid.

Brugervenlig

- Justerbart spothoved

Designet til dagligstue og soveværelse

- Ingen støv, ingen rust

Førsteklasses kvalitet

- Let at rengøre

Vigtigste nyheder

Justerbart spothoved



Ret lyset hen, hvor du har brug for det, ved at justere, rotere eller vippe lampens spothoved.

Let at rengøre

Bløde og rengøringsvenlige materialer sikrer, at dit hjem altid ser flot ud fra gulv til loft.

Ingen støv, ingen rust

Det særlige støvfri og rustfri overflademateriale i denne indbygningsspot minimerer støvopsamling og sikrer lang levetid af produktet.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

Design og finish

- Farve: Krom
- Materiale: Syntetisk

Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Nej
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

Lysegenskaber

- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: <2

Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse, Stue, Spisestue, Køkken, Hjemmekontor
- Styling: Moderne
- Type: Indbygningsspot
- EyeComfort: Nej

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,248 kg
- Udskæringslængde: 7.0 cm
- Udskæringsbredde: 7.0 cm
- Højde: 4 cm
- Længde: 9 cm
- Bredde: 9 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Ja
- LED: Ja
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696160923
- Nettovægt: 0,25 kg
- Bruttovægt: 0,36 kg
- Højde: 308 mm
- Længde: 103 mm
- Bredde: 53 mm
- Materialenummer (12NC): 915005423831



Udgivelsesdato:
2024-06-28
Version: 0.167

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com