

PHILIPS


Indbygningsspot

Indbygningsspot

2.700 K

White

Kan dæmpes



8718696173794



En lampe. Din kontakt. Tre lysindstillinger

Skab den rette atmosfære ved at ændre lysstyrken. Med Philips SceneSwitch LED loftslampe kan du vælge mellem tre lysindstillinger alt efter tidspunktet og situationen. Det er ikke nødvendigt at installere en lysdæmper eller lignende. Det eneste, du skal bruge, er din eksisterende kontakt

Passer til din indretning

- Dekorativ metallisk finish

Lyseffekt

- Klar og fokuseret stråle

Sikkerhed

- Ingen skadelig UV-stråling

Styring

- Trinvis dæmpning

Holdbarhed

- Lang levetid op til 15.000 timer

Vigtigste nyheder

Dekorativ metallisk finish

En tidssvarende metallisk finish tilføjer et moderne strejf.

Klar og fokuseret stråle

Fokuser lyset på genstande, et spisebord eller andet interiør for at skabe opmærksomhed om bestemte stilarter.

Ingen skadelig UV-stråling

Produktet er designet til at eliminere potentiel generende UV-stråling.

Trinvis dæmpning

Vælg blandt forskellige dæmpningsniveauer for at skabe den rette stemning.

Lang levetid op til 15.000 timer

Philips' LED teknologi forlænger dine produkters levetid op til 15.000 timer.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

Design og finish

- Farve: White
- Materiale: Metal, Plastik

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 7.500

Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Justerbart spothoved: Ja
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 30 °
- Farvekonsistens: 5 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80

Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse, Stue, Spisestue, Køkken, Hjemmekontor
- Styling: Moderne
- Type: Indbygningsspot
- EyeComfort: Ja
- Ekstra funktioner: Dæmpbar

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 44 mA
- Effektivitet: 58 lm/W

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,113 kg
- Udskeringslængde: 7.0 cm
- Udskeringsbredde: 7.0 cm
- Højde: 6,2 cm
- Længde: 9 cm
- Indbygget afstand: 3,5 cm
- Bredde: 9 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Levetid: 15.000 t
- Diameter: 107,4 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 330
- Lysfarve: 2700
- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Trinvis dæmper
 - Må ikke anvendes med lysdæmper
- LED: Ja
- Pære med wattforbrug inkluderet: 5
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696173794
- Nettovægt: 0,11 kg
- Bruttovægt: 0,17 kg
- Højde: 8,5 cm
- Længde: 9,3 cm
- Bredde: 9,3 cm
- Materialenummer (12NC): 915005808501



Udgivelsesdato:
2024-07-25
Version: 0.212

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com