

# PHILIPS

Filament pære, klar  
60 W A60 E27 x 6

LED

2.700 K

806 lm

15.000 timer

Ikke dæmpbar



8718696775059



## En lyspære i særklasse

Velkendte former, du kender og elsker. De giver dig glødepærens klassiske udseende, men bruger omkring 80 % mindre energi. Den brede spredningsvinkel giver et perfekt lys, der spredes overalt.

### Lys af høj kvalitet

- Designet til at forkæle dine øjne

### Vælg en bæredygtig løsning

- Bedre for tegnebogen og planeten

### Skab det rette lys til hjemmet

- Perfekt til almen rumbelysning

# Vigtigste nyheder

## Blødt LED lys, der er behageligt for øjnene



Det er nemt at se, hvordan skarp og hård belysning kan belaste øjnene. Alt for skarpt lys blænder, og for blød lys flimrer. Nu kan du oplyse dine omgivelser med LED lys, der er

behageligt for øjnene, og skabe den perfekte atmosfære i hjemmet.

## Sparer op til 90 % energi



LED-teknologi sparer op til 90 % energi sammenlignet med en standardpære. Den tjener sig således ind og sparer dig penge år efter år. Den beskytter samtidig miljøet.

## Perfekt til almen belysning



Moderne belysning med standard LED pærer fra Philips til alsidig belysning, perfekt til almen rumbelysning.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Form: Pære
- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt pære
- Fatning: E27
- Glastypepe: Klar
- Pære finish: Klar
- Dæmpbar: Nej
- Bulb Material: Glas

## Mål for pære

- Højde: 10,6 cm
- Bredde: 6 cm

## Design og finish

- Materiale: Glas

## Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 20.000
- Normeret levetid: 15.000 t

## Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Nominel lysstrøm: 806 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

## Andre egenskaber

- Effektivitet: 115 lm/W

#### Emballageoplysninger

- Produktserie: LED Classic, EyeComfort
- EAN: 8718696775059
- EOC: 871869677505900
- Produktets titel: LED classic 60W A60 E27 WW CL ND 6CT/4

#### Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.51
- Spænding: 220-240 V
- Wattforbrug: 7 W
- Svarende til wattforbrug: 60 W
- Energimærket (EEL): E

#### Produktmål og -vægt

- Længde: 10,4 cm

#### Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL registreringsnummer: 1825154

#### Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696775059
- Nettovægt: 0,18 kg
- Bruttovægt: 0,29 kg
- Højde: 11,5 cm
- Længde: 12,7 cm
- Bredde: 18,9 cm



Udgivelsesdato:  
2025-01-27  
Version: 0.500

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)