

PHILIPS

Spot 120 W R7S

LED

3.000 K


2.000 lm

15.000 timer

Dæmpning



8718699773694



Dæmpbart, lineært LED lys med en 300 graders stråle

Denne innovative Linear LED er perfekt til erstatning af R7S-halogenlamper og langt mere energieffektiv.

Lys af høj kvalitet

- Kølgt, energigivende lys

Vigtigste nyheder

3.500 K [LED-lysilder]



Denne pære har en farvetemperatur på 3.500 K og giver et køligt, energigivende lys, der er perfekt til at skabe en indbydende stemning for venner på besøg eller til at slappe af med en god bog.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt reflektor
- Fatning: R7s
- Glastype: Klar
- Dæmpbar: Kun med specifikke lysdæmpere
- Pære finish: Klar
- Bulb Material: Plast

Mål for pære

- Højde: 11,8 cm
- Bredde: 2,9 cm

Design og finish

- Materiale: Plastik

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 15.000 t

Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 3000 K
- Nominel lysstrøm: 2000 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Farvekode: 830 | CCT of 3000K

Diverse

- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Dæmpbar

Andre egenskaber

- Effektivitet: 142 lm/W

Emballageoplysninger

- EAN: 8718699773694
- EOC: 871869977369400
- Produktets titel: LED 120W R7S 118mm WH D SRT4

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.8
- Spænding: 220-240 V
- Wattforbrug: 14 W
- Svarende til wattforbrug: 120 W
- Energimærket (EEL): D

Produktmål og -vægt

- Længde: 11,8 cm

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL registreringsnummer: 397582

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718699773694
- Nettovægt: 0,09 kg
- Bruttovægt: 0,11 kg
- Højde: 14,6 cm
- Længde: 3 cm
- Bredde: 6,3 cm



Udgivelsesdato:
2025-01-13
Version: 0.449

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com