

PHILIPS

Spot 150 W R7S

LED

3.000 K


2.460 lm

15.000 timer

Dæmpning



8718699774011



Dæmpbart, lineært LED lys med en 300 graders stråle

Denne innovative Linear LED er perfekt til erstatning af R7S-halogenlamper og langt mere energieffektiv.

Lys af høj kvalitet

- Kølgt, energigivende lys

Vælg en enkel erstatning for dine gamle pærer

- Har samme form og størrelse som lineære halogenpærer

Vælg en bæredygtig løsning

- Rør med lang levetid – holder i op til 15 år
- Bedre for tegnebogen og planeten

Vigtigste nyheder

3.500 K [LED-lyskilder]



Denne pære har en farvetemperatur på 3.500 K og giver et køligt, energigivende lys, der er perfekt til at skabe en indbydende stemning for venner på besøg eller til at slappe af med en god bog.

Erstatter lineære halogenpærer



Med sit smukke design og de velkendte mål er denne standard lineære LED lampe udtryk for moderne belysning. Den er den perfekte bæredygtige erstatning for traditionelle lineære halogenlamper.

Klassificeret til en gennemsnitlig levetid på 15.000 timer



Med en levetid på op til 15.000 timer kan du reducere besværet ved ofte at skulle skifte rør og nyde en perfekt belysningsløsning i mere end 15 år.

Sparer op til 90 % energi



LED-teknologi sparer op til 90 % energi sammenlignet med en standardpære. Den tjener sig således ind og sparer dig penge år efter år. Den beskytter samtidig miljøet.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt reflektor
- Fatning: R7s
- Glastype: Klar
- Dæmpbar: Kun med specifikke lydæmpere
- Pære finish: Klar
- Bulb Material: Plast

Mål for pære

- Højde: 11,8 cm
- Bredde: 4,2 cm

Design og finish

- Materiale: Plastik

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 15.000 t

Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 3000 K
- Nominel lysstrøm: 2460 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Farvekode: 830 | CCT of 3000K

Diverse

- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Dæmpbar

Andre egenskaber

- Effektivitet: 140 lm/W

Emballageoplysninger

- EAN: 8718699774011
- EOC: 871869977401100
- Produktets titel: LED 150W R7S 118mm WH D SRT4

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.9
- Spænding: 220–240 V
- Wattforbrug: 17,5 W
- Svarende til wattforbrug: 150 W
- Energimærket (EEL): D

Produktmål og -vægt

- Længde: 11,8 cm

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50–60 Hz
- EPREL registreringsnummer: 397597

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718699774011
- Nettovægt: 0,14 kg
- Bruttovægt: 0,17 kg
- Højde: 14,6 cm
- Længde: 3 cm
- Bredde: 6,3 cm



Udgivelsesdato:
2025-01-22
Version: 0.391

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com