

# PHILIPS

## Spot 100 W R7S

LED

4.000 K


1.800 lm

15.000 timer

Dæmpning



8718699780395



## Dæmpbart, lineært LED lys med en 300 graders stråle

Denne innovative lineære LED er perfekt til erstatning af R7S-halogenlamper og langt mere energieffektiv.

### Lys af høj kvalitet

- Kølgt hvidt lys

### Vælg en enkel erstatning for dine gamle pærer

- Lignende form og størrelse som halogenspot
- Har samme form og størrelse som lineære halogenpærer

# Vigtigste nyheder

## Køligt hvidt lys



Denne pære har en farvetemperatur på 4.000 K og giver et ekstra køligt, friskt og klart lys.

## Erstatter halogenreflektor



Med sin smukke form og de velkendte mål er denne LED spot udtryk for tidssvarende belysning. Den perfekte bæredygtige erstatning for traditionelle halogenspot.

## Erstatter lineære halogenpærer



Med sit smukke design og de velkendte mål er denne standard lineære LED lampe udtryk for moderne belysning. Den er den perfekte bæredygtige erstatning for traditionelle lineære halogenlamper.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt reflektor
- Fatning: R7s
- Glastype: Klar
- Dæmpbar: Ja
- Pære finish: Klar
- Bulb Material: Plast

## Mål for pære

- Højde: 11,8 cm
- Bredde: 2,9 cm

## Design og finish

- Materiale: Plastik

## Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 15.000 t

## Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 4000 K
- Nominel lysstrøm: 1800 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Farvekode: 840 | CCT of 4000K

## Diverse

- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Dæmpbar

## Andre egenskaber

- Effektivitet: 128 lm/W

#### Emballageoplysninger

- EAN: 8718699780395
- EOC: 871869978039501
- Produktets titel: LED 100W R7S  
118mm CW D 1PF SRT4

#### Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.8
- Spænding: 220-240 V
- Wattforbrug: 14 W
- Svarende til wattforbrug: 100 W
- Energimærket (EEL): E

#### Produktmål og -vægt

- Længde: 11,8 cm

#### Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL registreringsnummer: 397579

#### Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718699780395
- Nettovægt: 0,14 kg
- Bruttovægt: 0,17 kg
- Højde: 14,6 cm
- Længde: 3 cm
- Bredde: 6,3 cm



Udgivelsesdato:  
2025-01-22  
Version: 0.247

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)