

# PHILIPS

Pære 60 W A19 E27

LED

2.700 K

806 lm

15.000 timer



8718699782696



## Dusk to Dawn

Philips LED Dusk to Dawn pære er designet til at spare endnu mere energi end almindelig LED ved at tænde og slukke sig selv ud fra niveauet af dagslys – giver sikkert lys om natten og slukker ved dagslys.

### Belysning er mere end bare oplysning

- Indbygget sensor til automatisk tænding/slukning

### Kvalitets LED pære, der holder i årtier

- Designet for dine øjnes komfort

# Vigtigste nyheder

## Dag og nat-sensor



Med sin indbyggede automatiske lyssensor tændes denne pære

automatisk efter solnedgang og slukkes efter daggry.

## Designet for dine øjnes komfort



Det er nemt at se, hvordan skarp og hård belysning kan belastte øjnene. Alt for skarpt lys blænder. For blødt lys flimrer. Nu kan du oplyse dine omgivelser blidt med LED-lys, der er behageligt for øjnene, og skabe den perfekte atmosfære i hjemmet.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt pære
- Fatning: E27
- Dæmpbar: Nej
- Pære finish: Mattered
- Lyskildemateriale: Plast

## Mål for pære

- Højde: 11,4 cm
- Bredde: 6,2 cm

## Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 15.000 t

## Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Nominel lysstrøm: 806 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.5 s
- Farvekode: 827 | CCT of 2700K
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 2700 K
- Lysstrøm: 806 lm
- Værdi for stroboskopisk effekt (SVM): 0,4
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 107,00 lm/W

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

## Andre egenskaber

- Effektivitet: 107 lm/W
- EU RoHS-godkendt: Ja

## Emballageoplysninger

- EAN: 8718699782696
- EOC: 871869978269600
- Produktets titel: LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

#### Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.7

#### Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.7
- Spænding: 230 V
- Wattforbrug: 7,5 W
- Svarende til wattforbrug: 60 W
- Strømforbrug: 7,5 W
- Energimærket (EEL): F

#### Produktmål og -vægt

- Længde: 11,4 cm

#### Nominelle værdier

- Nominel levetid: 15.000 t

#### Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50 Hz
- EPREL registreringsnummer: 391894
- Lysstrømsmålingsreference: Sphere
- Flimmerværdi (PstLM): 1
- Linjefrekvens: 50 Hz
- Dæmpbar: Nej
- Fod: E27

#### Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718699782696
- Nettovægt: 0,06 kg
- Bruttovægt: 0,1 kg
- Højde: 14,6 cm
- Længde: 6,5 cm
- Bredde: 6,3 cm



Udgivelsesdato:  
2025-03-06  
Version: 0.261

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)