

# PHILIPS

LEDtube Mains S14S

LED

500 mm

2.700 K

S14S



8719514263581



## Klar LED belysning med fremragende lyskvalitet

Philips LED tubular S14D har ualmindelig lang levetid og giver mærkbare energibesparelser. Med dens varme hvide farvetemperatur, er tubens perfekte langtidsholdbarhed en perfekt erstatning for dine almindelige lysstofrør.

### Lys af høj kvalitet

- Lys hele vejen rundt

# Vigtigste nyheder

## Lys hele vejen rundt

Takket være dette design, der både er innovativt og i retrostil modvirker

denne LED pære de skygger, der typisk opstår i kanten af strålespredningen.

Resultatet er et naturligt, varmt hvidt lys overalt.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Lyskildens form: Andet
- Fatning: S14s
- Glastype: Mattered
- Dæmpbar: Nej
- Pære finish: Mattered
- Lyskildemateriale: Plast

## Mål for pære

- Højde: 50 cm
- Bredde: 3 cm

## Design og finish

- Materiale: Plastik

## Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Omgivende temperaturområde: -20 °C til 45 °C
- Normeret levetid: 30.000 t

## Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Nominel lysstrøm: 375 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.5 s
- Farvekode: 827 | CCT of 2700K
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 2700 K
- Lysstrøm: 375 lm
- Værdi for stroboskopisk effekt (SVM): 0,1
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 107,00 lm/W

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- Godkendelsesmærkninger: RoHS-overensstemmelse, CE-mærkning, KEMA Keur-certifikat
- LED-innovationer: EyeComfort

## Andre egenskaber

- Effektivitet: 107 lm/W
- EU RoHS-godkendt: Ja

## Emballageoplysninger

- EAN: 8719514263581
- EOC: 871951426358100
- Produktets titel: LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

## Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.4

## Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.4
- Spænding: 220-240 V
- Wattforbrug: 3,5 W
- Strømforbrug: 3,5 W
- Energimærket (EEL): F

## Produktmål og -vægt

- Længde: 50 cm

#### Nominelle værdier

- Nominel levetid: 30.000 t

#### Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 387350
- Lysstrømsmålingsreference: Sphere
- Flimmerværdi (PstLM): 0,1
- Linjefrekvens: 50 to 60 Hz
- Dæmpbar: Nej
- Fod: S14s
- Forkoblingskompatibilitet: 230V

#### Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514263581
- Nettovægt: 0,14 kg
- Bruttovægt: 0,18 kg
- Højde: 53,5 cm
- Længde: 3,3 cm
- Bredde: 5,1 cm
- Materialenummer (12NC): 929002444301



Udgivelsesdato:  
2024-07-04  
Version: 0.366

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)