

PHILIPS

LEDtube S14D
stikkontakt

LED

300 mm

2.700 K

S14D



8719514263628



Klar LED belysning med fremragende lyskvalitet

Philips LED tubular S14S har ualmindeligt lang levetid og giver mærkbare energibesparelser. Med dens varme hvide farvetemperatur, er tubens perfekte langtidsholdbarhed en perfekt erstatning for dine almindelige lysstofrør.

Lys af høj kvalitet

- Lys hele vejen rundt

Vigtigste nyheder

Lys hele vejen rundt

Takket være dette design, der både er innovativt og i retrostil modvirker

denne LED pære de skygger, der typisk opstår i kanten af strålespredningen.

Resultatet er et naturligt, varmt hvidt lys overalt.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Lyskildens form: Andet
- Fatning: S14d
- Dæmpbar: Nej
- Pære finish: Mattered
- Lyskildemateriale: Plast

Mål for pære

- Højde: 30 cm
- Bredde: 3 cm

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Omgivende temperaturområde: -20 °C til 45 °C
- Normeret levetid: 30.000 t

Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Nominel lysstrøm: 250 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0,5 s
- Farvekode: 827 | CCT of 2700K
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 2700 K
- Lysstrøm: 250 lm
- Værdi for stroboskopisk effekt (SVM): 0,1
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 113,00 lm/W

Diverse

- EyeComfort: Ja
- Godkendelsesmærkninger: RoHS-overensstemmelse, CE-mærkning, KEMA Keur-certifikat

Andre egenskaber

- Effektivitet: 113 lm/W
- EU RoHS-godkendt: Ja

Emballageoplysninger

- EAN: 8719514263628
- EOC: 871951426362800
- Produktets titel: LED 2.2W 300mm S14D WW ND 1CT/4

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.4

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.4
- Spænding: 220-240 V
- Wattforbrug: 2,2 W
- Strømforbrug: 2,2 W
- Energimærket (EEL): E

Produktmål og -vægt

- Længde: 30 cm

Nominelle værdier

- Nominel levetid: 30.000 t

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 387347
- Lysstrømsmålingsreference: Sphere
- Flimmerværdi (PstLM): 0,1
- Linjefrekvens: 50 to 60 Hz
- Dæmpbar: Nej
- Fod: S14d
- Forkoblingskompatibilitet: 230V

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514263628
- Nettovægt: 0,1 kg
- Bruttovægt: 0,13 kg
- Højde: 33,5 cm
- Længde: 3,3 cm
- Bredde: 5,1 cm
- Materialenummer (12NC): 929002444001



Udgivelsesdato:
2024-07-04
Version: 0.356

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com