

PHILIPS

Filament kertepære,
klar 40 W P45 E27

LED

2.200-2.700 K


470 lm

15000 t

Dæmpning



8719514324411



Oplev varmt hvidt LED lys, der kan dæmpes

Philips LED klare krone pærer udsender smukke, funkende lyseffekter og har ualmindelig lang levetid. Pæren er smuk, uanset om den er tændt eller ej - et perfekt match med de dekorative lamper med store (E27) fatninger.

Vælg en bæredygtig løsning

- Energibesparelse på op til 90%

Skab det rette lys til hjemmet

- Perfekt til dekorative armaturer

Vigtigste nyheder

Energibesparelse på op til 90%



Få energibesparelserne ved LED uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.

Spar øjeblikkeligt over 90% i energi ved at udskifte dine eksisterende gløde- eller halogenpærer.

Perfekt til dekorative armaturer



Tidssvarende belysning i LED prisme fra Philips til brug i dekorative armaturer som lysekroner, loftventilatorer, lightstrips til toiletbordet og søjlelamper.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt prisme pære
- Fatning: E27
- Dæmpbar: Kun med specifikke lysdæmpere
- Pære finish: Klar
- Lyskildemateriale: Glas

Mål for pære

- Højde: 7,8 cm
- Bredde: 4,5 cm

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 20.000
- Normeret levetid: 15.000 t

Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 90
- Farvetemperatur: 2200-2700 K
- Nominel lysstrøm: 470 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Farvekode: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Ekstra funktioner: Dæmpbar, WarmGlow

Andre egenskaber

- Effektivitet: 138 lm/W

Emballageoplysninger

- EAN: 8719514324411
- EOC: 871951432441100
- Produktets titel: LED classic 40W P45 E27 CL WGD90 SRT4

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.6
- Spænding: 220-240 V
- Wattforbrug: 3,4 W
- Svarende til wattforbrug: 40 W
- Energimærket (EEL): D

Produktmål og -vægt

- Længde: 7,8 cm

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL registreringsnummer: 1109145

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514324411
- Nettovægt: 0,02 kg
- Bruttovægt: 0,04 kg
- Højde: 12,7 cm
- Længde: 5,3 cm
- Bredde: 6,3 cm



Udgivelsesdato:
2025-04-04
Version: 0.433

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com