

PHILIPS

Magneos loftslampe,
12 W, 210 mm

Loftslamper

4.000 K

Hvid



8719514328846



Behageligt LED lys, som skåner dine øjne

Philips LED Slim downlight giver en naturlig lyseffekt til almen belysning. Det er et slankt mesterværk til lave lofter, der giver en elegant stemning overalt i hjemmet. Behageligt lys, der er rart for øjnene.

Nem at benytte

- Ideel til værelser med lave lofter og er diskret og uforstyrrende.
- Nem installation

Førsteklasses kvalitet

- EyeComfort - lys, der er skånsomt for øjnene

Materiale og finish

- Metalmateriale af høj kvalitet

Holdbarhed

- Lang levetid op til 25.000 timer

Vigtigste nyheder

Velegnet til lave lofter Slankt design Nem installation

Slut med installationsproblemer. Lampen monteres eller hænges på væggen eller loftet og tilsluttes en stikkontakt – så er der lys.

EyeComfort

Dårlig lyskvalitet kan belaste øjnene. Mange af os bruger meget tid indendørs, og det er derfor vigtigere end nogensinde før at have ordentlig belysning i hjemmet. Vores produkter udsættes for strenge tests indenfor kriterier såsom flimren, strobe, blænding, farvegengivelse og dæmper-effekt for at sikre, at de lever op til EyeComfort-kravene. Philips LED-pærer leverer ikke blot komfortabel belysning, de bliver også ved med det gennem hele deres levetid og leverer dermed konstant lyskvalitet, lysudbytte og farve i mere end et årti. Skift til belysning, der er godt for dine øjne. De vil takke dig.

Metalmateriale af høj kvalitet



Robust og attraktivt metalmateriale giver en stærk finish.

Lang levetid op til 25.000 timer

Philips' LED teknologi forlænger dine produkters levetid op til 25.000 timer

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Metal, Plastik

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 12.500

Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Justerbart spothoved: Nej
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 110 °
- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80

Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse, Stue, Spisestue, Køkken, Hjemmekontor, Garage
- Styling: Moderne
- Type: Loftslamper
- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 110 mA
- Effektivitet: 112 lm/W

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,36 kg
- Højde: 2,8 cm
- Længde: 21 cm
- Bredde: 21 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Levetid: 25.000 t
- Diameter: 210 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 1350
- Lysfarve: 4000
- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Nej
- LED: Ja
- Pære med wattforbrug inkluderet: 12
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514328846
- Nettovægt: 0,36 kg
- Bruttovægt: 0,43 kg
- Højde: 22 cm
- Længde: 3,3 cm
- Bredde: 21,5 cm



Udgivelsesdato:
2025-02-26
Version: 0.416

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com