

# PHILIPS

Pære 8 W (svarende til 60 W) A60 E27

Intelligent LED

Justerbar hvid


Plast

Nem plug and play-opsætning

Styr med WiZ-app eller stemme



8719514372429



## Vælg mellem varmt eller køligt hvidt lys

Føj en hvilken som helst nuance fra varmt til køligt hvidt lys til dine E27 fatninger med den justerbare hvide, Philips Smart LED pære. Pæren er WiZ tilsluttet. Opret forbindelse til dit eksisterende Wi-Fi-netværk for at styre pæren med WiZ appen eller din stemme.

### Nem opsætning

- Enkel opsætning. Fungerer med dit eksisterende Wi-Fi.

### Intelligent lysstyring

- Betjen, uanset hvor du er, med din smartphone.
- Stemmestyring med Google Assistant, Alexa eller Siri Shortcuts.

### Intelligente funktioner

- Automatisering af din belysning
- Overvågning af energiforbrug
- Forudindstillede velværefunktioner

### Lystilstande

- Justerbar varm til kølig hvid samt forudindstillinger
- Tilpas scener med forudindstillede dynamiske lystilstande.

# Vigtigste nyheder

## Nem plug and play opsætning

WiZ opretter forbindelse til din Wi-Fi-router uden behov for en gateway. Tilslut strøm til din nye lyskilde, og download WiZ appen – så er du klar!

## Styr dine lyskilder, uanset hvor du er

Styr dine WiZ lyskilder via din smartphone, uanset hvor du er. Det er slut med at bekymre sig om du huskede at slukke lyset, inden du tog hjemmefra. WiZ appen fås til iOS og Android.

## Stemmestyring

Få håndfri betjening af dine lyskilder ved at bruge din stemme og Google Assistant, Amazon Alexa eller Siri Shortcuts! Med simple stemmekommandoer kan du tænde eller slukke, skrue op for og dæmpe og ændre farven på lyset samt indstille dine egne belysningsscener.

## Automatisering af din belysning

Automatiser belysningen efter dine daglige eller ugentlige rutiner. Med belysningsplaner kan du indstille lyset til at tænde, før du kommer hjem, og slukke, når du synes.

## Overvågning af energiforbrug

WiZ appen holder øje med dine lyskilders energiforbrug. Se din ugentlige eller daglige energirapport, og opret belysningsplaner for at få et optimeret energiforbrug i hjemmet.

## Forudindstillede velværefunktioner

Brug de forudindstillede velværefunktioner i WiZ appen, og nyd det lysmønster, der passer bedst til din døgnrytme i løbet af dagen. Med WiZ appen får du klart dagslys, når du har brug for ekstra energi og koncentration, og en glidende overgang til blødt, varmt hvidt lys, når du skal slappe af og sove.

## Justerbar varm til kølig hvid samt forudindstillinger

Vælg en lystemperatur fra opkvikkende kølig hvid til blød, varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Fokus eller Slap af, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.

## Tilpassede scener

Bland forskellige farver og hvidt lys, og skab den perfekte atmosfære i øjeblikket. Gem indstillingen, og aktivér den når som helst via appen, WiZmote eller med stemmestyring.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Lyskildens form: A60
- Fatning: E27
- Teknologi: Intelligent Wi-Fi
- Glastype: Matteredet
- Dæmpbar: Kun med specifikke lysdæmpere

## Mål for pære

- Højde: 12,2 cm
- Vægt: 0,065 kg
- Bredde: 6 cm

## Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 25 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 25.000 t

## Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 90
- Farvetemperatur: 2700–6500 K
- Lysfarvekategori: Justerbar hvid
- Nominel lysstrøm: 806 lm
- Starttid: <0.5 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys

## Diverse

- EyeComfort: Ja

## Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 70 mA
- Effektivitet: 100 lm/W

## Emballageoplysninger

- EAN: 8719514372429
- EOC: 871951437242900
- Produktets titel: PHI WFB 60W A60 E27 927-65 TW 1PF/6

### Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.51
- Spænding: 220–240 V
- Wattforbrug: 8 W
- Svarende til wattforbrug: 60 W
- Energimærket (EEL): F

### Produktmål og -vægt

- Længde: 12,2 cm

### Nominelle værdier

- Nominel levetid: 25.000 t
- Nominel lysstrøm: 806 lm
- Nominel effekt: 8 W

### Service

- Garanti: 2 år

### Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50–60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 584520

### Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514372429
- Nettovægt: 0,06 kg
- Bruttovægt: 0,11 kg
- Højde: 16 cm
- Længde: 7 cm
- Bredde: 7 cm
- Materialenummer (12NC): 929002383521



Udgivelsesdato:  
2024-06-15  
Version: 0.193

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)