

PHILIPS

Skies væglampe 14 W
E27 P45, uden pære

Udendørslamper

Uden pære

Antracit

Vandafvisende



8719514385320



Stilfuld besparelse

Denne elegante loftslampe i antracit fra Philips inviterer dig til at sidde og slappe af med en god bog i lampens skær. Med dens minimalistiske skærm spredes et diffust fremadvendt stærkt lys til vægge og lofter.

Få design i din have

- Vælg en moderne stil
- Vælg udendørs loftsbelysning
- Aluminium og fremragende syntetisk materiale i høj kvalitet

Særlige egenskaber

- Kan installeres på væg eller i loft
- Nemt at installere til enhver anvendelse

Designet til din have

- Vandtæt iht. IP44

Vigtigste nyheder

Vælg en moderne stil

Denne lampe er designet i Europa og har en unik designsignatur, der til hjælper dig med at skabe et moderne look udendørs.


Vælg loftsbelysning

Få mest muligt ud af dit udendørs område med dette loftslampe, der er perfekt til at oplyse indgangspartiet eller terrassen til dit hus.

Materialer af høj kvalitet

Denne Philips lyskilde er specielt beregnet til udendørs brug. Den er robust og holdbar, så den kan oplyse din have aften efter aften. Den er konstrueret i trykstøbt aluminium og fremragende syntetisk materiale i høj kvalitet.

Væg- og loftinstallation



Installer denne lyskilde som væg- eller loftslampe, præcis efter dine ønsker.

Nem at installere

Denne lyskilde og disse fatninger er designet til en enkel installation med alle de praktiske ting, du skal bruge for at få den sat op inkluderet i æsken, som f.eks. en Torx-nøgle og Torx-skrue. Du kan finde klare instruktioner i, hvor du kan installere produktet og relevante oplysninger om IP-klassificering for vandbestandighed.

Vandtæt iht. IP44



Denne udendørslyskilde fra Philips er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer. Den er blevet testet nøje for at sikre god vandbestandighed. IP-niveau er beskrevet med to tal: Det første henviser til beskyttelse mod støv, det andet mod vand. Denne udendørslyskilde er designet med IP44: Den er beskyttet mod vandsprøjt. Dette produkt er det mest almindelige og er ideelt til generel udendørs brug.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Antracit
- Materiale: Aluminium

Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Vandtæt: Ja
- Passer til væggen eller i loftet: Ja

Haveområde

- Haveområde: Have og veranda

Diverse

- Specielt designet til: Have og terrasse
- Styling: Moderne
- Type: Væglamper
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Vandafvisende

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 1,000 kg
- Højde: 8,1 cm
- Længde: 26 cm
- Bredde: 26 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Levetid: 10.000 t
- 230V: 50-60 Hz
- LED: Nej
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: pære medfølger ikke
- Fatning/sokkel: E27
- Pære med wattforbrug inkluderet: -
- Maks. wattforbrug for udskiftningspære: 14 W
- IP-kode: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse II
- Antal lyskilder: 2

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514385320
- Nettovægt: 1,07 kg
- Bruttovægt: 1,24 kg
- Højde: 279 mm
- Længde: 95 mm
- Bredde: 274 mm



Udgivelsesdato: 2024-11-21
Version: 0.340

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com