

# PHILIPS

Filament kertepære,  
klar 40 W B35 E14

Ultra Efficient

3.000 K

485 lm

50000 t



8719514435759



## Klart LED lys med fremragende lyskvalitet

LED pærer fra Philips udsender et smukt, varmt hvidt lys, har ualmindelig lang levetid og bidrager til mærkbare energibesparelser med det samme. Denne pære har et rent og elegant design - en perfekt erstatning til dine klare glødepærer.

### Lys af høj kvalitet

- Designet til at forkæle dine øjne

### Vælg en bæredygtig løsning

- Bedre for tegnebogen og planeten
- Pære med lang levetid - holder i op til 50 år

### Designet til at blive set, ser godt ud både slukket og tændt

- Klassisk glas LED

# Vigtigste nyheder

## Blødt LED lys, der er behageligt for øjnene



Det er nemt at se, hvordan skarp og hård belysning kan belaste øjnene. Alt

for skarpt lys blænder, og for blød lys flimrer. Nu kan du oplyse dine omgivelser med LED lys, der er behageligt for øjnene, og skabe den perfekte atmosfære i hjemmet.

### Sparer op til 90 % energi

LED-teknologi sparer op til 90 % energi sammenlignet med en standardpære. Den tjener sig således ind og sparer dig penge år efter år. Den beskytter samtidig miljøet.

### Pære med lang levetid – holder i op til 50 år

Med en levetid på op til 50.000 timer kan du reducere besværet ved ofte at skulle skifte pærer og nyde en perfekt belysningsløsning i mere end 50 år.

## Designet i klart glas

Det velkendte, flotte look kombineret med høj ydeevne. Klassiske designs i klart glas, der giver det samme funklende lys som traditionelle pærer, sikrer, at lampen passer perfekt ind i alle rum i huset.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke-retningsbestemt kerte
- Fatning: E14
- Glastype: Klar
- Dæmpbar: Nej
- Pære finish: Klar
- Lyskildemateriale: Glas

## Mål for pære

- Højde: 12,5 cm
- Bredde: 3,5 cm

## Design og finish

- Materiale: Glas

## Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 50.000 t

## Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 3000 K
- Nominel lysstrøm: 485 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Farvekode: 830 | CCT of 3000K

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: UltraEfficient, EyeComfort

## Andre egenskaber

- Effektivitet: 210 lm/W

#### Emballageoplysninger

- EAN: 8719514435759
- EOC: 871951443575900
- Produktets titel: LED CLA 40W B35 E14 3000K CL UE SRT4

#### Strømforbrug

- Strømfaktor: 0,35
- Spænding: 220–240 V
- Wattforbrug: 2,3 W
- Svarende til wattforbrug: 40 W
- Energimærket (EEL): A

#### Produktmål og -vægt

- Længde: 12,5 cm

#### Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50–60 Hz
- EPREL registreringsnummer: 1370032

#### Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514435759
- Nettovægt: 0,03 kg
- Bruttovægt: 0,05 kg
- Højde: 14,7 cm
- Længde: 4,7 cm
- Bredde: 6,4 cm



Udgivelsesdato: 2024-12-11  
Version: 0.372

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)