

PHILIPS

Filament kertepære,
klar 12 W S26 E14

LED

2.700 K

110 lm

15000 t



8719514441415



En pære i særklasse

LED pærer fra Philips udsender et smukt, varmt hvidt lys, har ualmindelig lang levetid og bidrager til mærkbare energibesparelser med det samme. Denne pære har et rent og elegant design - en perfekt erstatning til dine klare glødepærer.

Lys af høj kvalitet

- Designet til at forkæle dine øjne

Skab det rette lys til hjemmet

- Enkel LED belysning til hverdagsbrug

Vigtigste nyheder

Blødt LED lys, der er behageligt for øjnene



Det er nemt at se, hvordan skarp og hård belysning kan belaste øjnene. Alt for skarpt lys blænder, og for blød lys flimrer. Nu kan du oplyse dine omgivelser med LED lys, der er behageligt for øjnene, og skabe den perfekte atmosfære i hjemmet.

Enkel LED belysning til hverdagsbrug

Philips LED til hverdagsbrug er den perfekte pære til basis belysning. Den giver det smukke lys og den pålidelige ydeevne, du forventer af Philips LED, til en fornuftig pris.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: S26
- Fatning: E14
- Glastype: Klar
- Dæmpbar: Nej
- Pære finish: Klar
- Lyskildemateriale: Glas

Mål for pære

- Højde: 6,1 cm
- Bredde: 2,6 cm

Design og finish

- Materiale: Glas

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 20.000
- Normeret levetid: 15.000 t

Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 270 °
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Nominel lysstrøm: 110 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Farvekode: 827 | CCT of 2700K

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Andre egenskaber

- Effektivitet: 110 lm/W

Emballageoplysninger

- EAN: 8719514441415
- EOC: 871951444141500
- Produktets titel: LED classic 12W T25S E14 CL ND SRT6

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.4
- Spænding: 230 V
- Wattforbrug: 1 W
- Svarende til wattforbrug: 12 W
- Energimærket (EEL): E

Produktmål og -vægt

- Længde: 6,1 cm

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50 Hz
- EPREL registreringsnummer: 1031263

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514441415
- Nettovægt: 0,01 kg
- Bruttovægt: 0,02 kg
- Højde: 14,7 cm
- Længde: 3 cm
- Bredde: 7,5 cm



Udgivelsesdato:
2024-12-10
Version: 0.291

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com