

PHILIPS

LED-lysrør EM T8

LED

1200 mm

4.000 K

G13



8719514444317



Holdbart LED arbejdslys med fremragende lyskvalitet

Opgrader til Philips LED lysrør, som er en hurtig og nem måde at udskifte dine gamle lysstofrør med moderne og effektiv LED teknologi. Dette Philips LED lysrør er perfekt til steder, hvor der er behov for meget lys.

Vælg en bæredygtig løsning

- Få energibesparelsen ved LED uden at gå på kompromis med lyskvaliteten. Spar øjeblikkeligt over 50% energi ved at udskifte dine eksisterende lysstofrør (forbudt i henhold til EU-bestemmelser siden 2023).

Kvalitets LED pære, der holder i årtier

- Med en levetid på 15.000 timer kan du reducere besværet ved ofte at skulle skifte lyskilder og nyde en perfekt belysningsløsning i mere end 15 år.

Vælg en enkel erstatning for dine gamle lysstofrør

- Den perfekte erstatning for lineære lysstofrør – passer direkte ind i eksisterende lamper. Nemt at tilslutte uden besvær med ny ledningsføring.

Vigtigste nyheder

Sparer over 50% energi sammenlignet med lysstofrør

Lang levetid på 15.000 timer
Hurtigt og nemt at installere

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Lyskildens form: T8
- Fatning: G13
- Glastype: Mattered
- Dæmpbar: Nej
- Pære finish: Mattered
- Lyskildemateriale: Glas

Mål for pære

- Højde: 121,2 cm
- Bredde: 2,8 cm

Design og finish

- Materiale: Glas

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 15.000 t

Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 240 °
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 4000 K
- Nominel lysstrøm: 1600 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Farvekode: 840 | CCT of 4000K

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Andre egenskaber

- Effektivitet: 100 lm/W

Emballageoplysninger

- EAN: 8719514444317
- EOC: 871951444431700
- Produktets titel: LED T8 1200mm 16W G13 CW 1CT/4

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.5
- Spænding: 220-240 V
- Wattforbrug: 16 W
- Energimærket (EEL): F

Produktmål og -vægt

- Længde: 121,2 cm

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 491852
- Forkoblingskompatibilitet: EM

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514444317
- Nettovægt: 0,22 kg
- Bruttovægt: 0,27 kg
- Højde: 127,7 cm
- Længde: 3,1 cm
- Bredde: 3,1 cm
- Materialenummer (12NC): 929001276021



Udgivelsesdato:
2024-07-04
Version: 0.471

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com