

PHILIPS

Spot 50 W PAR16
GU10 x 6

LED

4.000 K

390 lm

15000 t



8719514451551



Klart LED lys med fremragende lyskvalitet

Philips LED spots udsender en fokuseret klar lysstråle, har en ualmindelig lang levetid og bidrager mærkbart til energibesparelser. Denne spot er den perfekte, langtidsholdbare erstatning for 35W spots med en GU10 sokkel.

Lys af høj kvalitet

- Køligt hvidt lys

Vælg en enkel erstatning for dine gamle pærer

- Samme form og størrelse som en halogenreflektor

Skab det rette lys til hjemmet

- Perfekt til effektbelysning

Vigtigste nyheder

Køligt hvidt lys



Denne pære har en farvetemperatur på 4.000 K og giver et ekstra køligt, friskt og klart lys.

Erstatter halogenspot



Med sin smukke form og velkendte mål er denne LED reflektor moderne. Den perfekte bæredygtige erstatning for traditionelle halogenreflektorer.

Perfekt til effektbelysning



Dette LED spot er moderne med et velkendt, bredt lysvinkelsudbytte (36 grader), som er velegnet både til effektbelysning og almen belysning. Den kan bruges i indbyggede beholdere og lysskinnearmaturer og er ideel til brug i køkkener, køkken-ø-belysning samt daglig- og spisestuer.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Retningsbestemt reflektor
- Fatning: GU10
- Dæmpbar: Nej
- Pære finish: Klar
- Lyskildemateriale: Glas

Mål for pære

- Højde: 5,4 cm
- Bredde: 5 cm

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 15.000 t

Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 36 °
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 4000 K
- Nominel lysstrøm: 390 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Farvekode: 840 | CCT of 4000K

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Andre egenskaber

- Effektivitet: 84 lm/W

Emballageoplysninger

- EAN: 8719514451551
- EOC: 871951445155100
- Produktets titel: LEDClassic 50W GU10 CW 36D ND 6CT/4 EC

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.5
- Spænding: 220-240 V
- Wattforbrug: 4,6 W
- Svarende til wattforbrug: 50 W
- Energimærket (EEL): F

Produktmål og -vægt

- Længde: 5,4 cm

Nominelle værdier

- Nominel højeste intensitet: 770 cd

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL registreringsnummer: 391859

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514451551
- Nettovægt: 0,3 kg
- Bruttovægt: 0,37 kg
- Højde: 11,5 cm
- Længde: 5,3 cm
- Bredde: 17,1 cm



Udgivelsesdato:
2025-04-12
Version: 0.393

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com