

# PHILIPS

## Downlight

### Funktionel

Meson Interlaced Optics  
indbygningsspot

Reduceret blænding

Større komfort

Hvid



8720169173484



## Behageligt LED lys, som skåner dine øjne

Oplys dit rum med Philips EyeComfort LED downlights, der giver et behageligt lys og er skånsomt for dine øjne.

### Nem at benytte

- Ideel til værelser med lave lofter og er diskret og uforstyrrende.

### Holdbarhed

- Lang levetid op til 15.000 timer

### Kvalitets LED pære, der holder i årtier

- Reduceret blænding. Større komfort.

# Vigtigste nyheder

## Velegnet til lave lofter Slankt design Lang levetid op til 15.000 timer

Philips' LED teknologi forlænger dine produkters levetid op til 15.000 timer.

## EyeComfort med Interlaced Optics

Interlaced Optics-teknologi forbedrer den samlede belysningsoplevelse i din hverdag. Mikrolinseteknologien er præget med 3D-mønstre, der hjælper med at sprede lyset, og fordeler lyset jævnt, hvilket reducerer blænding

væsentligt. Denne belysning giver ikke kun et blødt og ensartet lys, der giver mere komfort for dine øjne, men den fordeler også lyset på en smart måde, så det ikke blænder i det oplyste område.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

## Design og finish

- Farve: White
- Materiale: Plastik

## Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscykluser: 7.500

## Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Justerbart spothoved: Nej
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

## Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 100 °
- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: <2

## Diverse

- EyeComfort: Ja

## Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 114 mA
- Effektivitet: 77 lm/W

## Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.5

## Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,125 kg
- Udskæringslængde: 15 cm
- Udskæringsbredde: 15 cm
- Højde: 3,5 cm
- Længde: 16,5 cm
- Indbygget afstand: 11,7 cm
- Bredde: 16,5 cm

## Service

- Garanti: 1 år

## Tekniske specifikationer

- Levetid: 15.000 t
- Diameter: 165 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 1280
- Lysfarve: 4000 K
- 230V: 220-240 V
- Lampen er dæmpbar: Nej
- LED: Ja
- Pære med wattforbrug inkluderet: 16.5
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II

**Emballagemål og -vægt**

- EAN/UPC – produkt: 8720169173484
- Nettovægt: 0,13 kg
- Bruttovægt: 0,16 kg
- Højde: 16,6 cm
- Længde: 4,2 cm
- Bredde: 17,6 cm
- Materialenummer (12NC): 929003282901



Udgivelsesdato:  
2024-09-17  
Version: 0.310

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)